



KINTEK SOLUTION

カスタマー・メイド・プレス カタログ

Contact us for more catalogs of サンプルの準備, 熱機器, ラボ用消耗品と材料,
バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションの探求に専念しています。および石油抽出装置。



グローブボックス用実験室油圧プレスラボペレットプレス機

商品番号: PCG



前書き

グローブボックス用制御環境ラボプレス機。高精度デジタル圧力計を備えた材料プレスおよび成形用の特殊機器。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCG-25T1818	PCG-25T2020
圧力範囲	0-25T	0-25T
加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-時間圧力解放	プログラム加圧-プログラム圧力-時間圧力解放
圧力保持時間	0-999.59（点。秒）	0-999.59（点。秒）
加熱温度	最大500℃	最大500℃
加熱プレート	180×180mm	200×200mm
グローブボックスハンドル	St's 304	St's 304
スタジオサイズ	780×650×700	780×650×700
トランジションチャンパーサイズ	Φ240×260mm	Φ240×260mm
真空度	-0.1MPa	-0.1MPa
機械全体のサイズ	1200×950×1800（長さ×幅×高さ）	1200×950×1800（長さ×幅×高さ）
電源	220V 50Hz	220V 50Hz

ラボ用加熱プレート付きマニュアル高温加熱油圧プレス機

商品番号: PCHT



前書き

高温ホットプレスは、高温環境下での材料のプレス、焼結、加工に特化した機械です。さまざまな高温プロセス要件に対応するため、摂氏数百度から摂氏数千度の範囲で動作可能です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル		PCHT
圧力範囲		0～5.0トン
圧力プロセス		手動加圧
保持時間		1秒～∞秒
シリンダー行程		80mm
加熱温度		最高1000℃
金型材質		ニッケル基合金（耐熱材料）
サンプルサイズ		中10-30mm
金型形状		中50x90mm
炉径		中60mm
機械全体のサイズ		400x380x780（長さx幅x高さ）
電源		220V 50Hz
粉末錠剤プレスサイズ図		

ラボ用加熱プレート付き自動高温加熱油圧プレス機

商品番号: PHA



前書き

高温ホットプレスは、高温環境下での材料のプレス、焼結、加工に特化して設計された機械です。さまざまな高温プロセス要件に対応するため、摂氏数百度から摂氏数千度の範囲で動作可能です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PHA
圧力範囲	0-10T
圧力プロセス	プログラム加圧 - プログラム圧力維持 - 定時減圧
保圧時間	1秒〜∞秒
シリンダストローク	80mm
加熱温度	最大1000℃
金型材質	ニッケル基合金（耐熱材料）
サンプルサイズ	中 10-30mm
金型形状	中 50*90mm
炉径	中 60mm
機械全体サイズ	400*380*780 (長さ*幅*高さ)
電源	220V 50Hz
粉末打錠機サイズ図	

ラボ用電動油圧真空熱プレス

商品番号: PPZ



前書き

電動真空熱プレスは、真空環境下で動作する特殊な熱プレス装置であり、高度な赤外線加熱と精密な温度制御を利用して、高品質で堅牢、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PPZ-600
圧力範囲	0-25T
加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-時間加圧解除
圧力保持時間	1秒~0秒
加熱温度	最大500℃
調理済みタブレット	180x180mm、200x200mm
真空ボックス素材	SUS 304（ステンレス鋼）
スタジオサイズ	400x400x400mm
ドアサイズ	300x350mm
真空度	-0.1MPa
機械全体のサイズ	450x550x850（長さx幅x高さ）
電源	220V 50Hz（110V対応）
粉末タブレットプレスの寸法図	



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

