



KINTEK SOLUTION

## カスタマー・メイド・プレス カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,  
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

# KINTEK SOLUTION

## 会社概要

### >>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



## グローブボックス用ラボプレス機

商品番号: PCG



### 前書き

グローブボックス用の制御環境ラボプレス機。高精度デジタル圧力計を備えた材料のプレス成形に特化した設備。

### [詳細を学ぶ](#)

楽器のモデル	PCG-25T1818	PCG-25T2020
圧力範囲	0-25T	0-25T
加圧工程	プログラム加圧 - プログラム加圧 - 時間制限された圧力解放	プログラム加圧 - プログラム加圧 - 時間制限された圧力解放
圧力保持時間	0-999.59(ポイント秒)	0-999.59(ポイント.秒)
加熱温度	500°Cまで	500°Cまで
加熱プレート	180×180mm	200×200mm
グローブボックスハンドル	セントス304	セントス304
スタジオのサイズ	780×650×700	780×650×700
トランジションキャビンのサイズ	Φ240×260mm	Φ240×260mm
真空度	-0.1MPa	-0.1MPa
機械全体のサイズ	1200×950×1800(長さ×幅×高さ)	1200×950×1800(長さ×幅×高さ)
電源	220V 50Hz	220V 50Hz

## 電気真空ヒートプレス

商品番号: PPZ



### 前書き

電気式真空ヒートプレスは、真空環境で作動する特殊なヒートプレス装置で、高度な赤外線加熱と精密な温度制御を利用し、高品質、頑丈で信頼性の高い性能を実現しています。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PPZ-600
圧力範囲	0-25T
加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-タイムドプレッシャーリリース
圧力保持時間	1秒~0秒
加熱温度	500°Cまで
調理錠剤	180x180mm, 200x200mm
真空ボックス材質	SUS304 (ステンレス)
スタジオサイズ	400x400x400mm
ドアサイズ	300x350mm
真空度	-0.1MPa
全機械のサイズ	450x550x850(LxWxH)
電源	220V50Hz(support110V)
錠剤機寸法図	

## 手動式高温ヒートプレス

商品番号: PCHT



### 前書き

高温ホットプレスは、高温環境下で材料をプレス、焼結、加工するために特別に設計された機械です。数百℃から数千℃の範囲で動作可能で、様々な高温プロセス要件に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PCHT
圧力範囲	0~5.0トン
加圧プロセス	手動加圧
加圧保持時間	1秒~∞秒
シリンダーストローク	80mm
加熱温度	最高1000
金型材質	ニッケル基合金 (耐高温材料)
サンプルサイズ	中型10~30mm
金型形状	中型 50×90mm
炉径	中 60mm
完全な機械サイズ	400x380x780 (LxWxH)
電源	220V 50Hz
粉末錠剤機寸法図	

## 自動高温ヒートプレス機

商品番号: PHA



### 前書き

高温ホットプレスは、高温環境下で材料をプレス、焼結、加工するために特別に設計された機械です。数百℃から数千℃の範囲で動作可能で、様々な高温プロセス要件に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PHA
圧力範囲	0-10T
圧力プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力維持-時間指定圧力開放
圧力保持時間	1秒~∞秒
シリンダー ストローク	80mm
加熱温度	最高1000
金型材質	ニッケル基合金 (耐高温材料)
サンプルサイズ	中型10~30mm
金型形状	中型50*90mm
炉径	中型 60mm
完全な機械サイズ	400*380*780 (L*W*H)
電源	220V 50Hz
粉のタブレットの出版物のサイズの図表	



## Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

