



KINTEK SOLUTION

Dental Furnace カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



歯科用ポーセレンジルコニア焼結セラミック真空プレス炉

商品番号: KT-DP10



前書き

歯科用真空プレス炉で精密な歯科治療結果を得ましょう。自動温度校正、低騒音トレイ、タッチスクリーン操作。今すぐ注文！

[詳細を学ぶ](#)

昇温速度	最大200°C/分 (392°F/分)
最高温度	最大1200°C (2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力	最大1500W
寸法	高さ27cm x 幅36cm x 奥行70cm
焼成チャンパー径	9cm (3.5インチ)
正味重量	23Kg
梱包重量	26.5Kg

真空歯科用ポーセリン焼結炉

商品番号: KT-DV10



前書き

KinTekの真空ポーセリン炉で、正確で信頼性の高い結果を得ましょう。すべてのポーセリンパウダーに適しており、双曲線セラミック炉機能、音声プロンプト、自動温度校正を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最大200°C/分 (392°F/分)
最高温度	最大1200°C (2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力電力	最大1500w
寸法	高さ27cm x 幅36cm x 奥行き53cm
焼成チャンパー直径	9cm (3.5インチ)
正味重量	20Kg
梱包重量	23.5Kg

トランス付きチェアサイド用歯科用ポーセリンジルコニア焼結セラミックファーン ネス

商品番号: KT-DS10



前書き

トランス付きチェアサイド焼結ファーンネスで、最高級の焼結を体験してください。操作が簡単で、静音パレット、自動温度校正機能を備えています。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最大200°C/分 (毎分392°F)
最高温度	1530°C
最高温度保持時間	2時間
電源	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	110Vで14.5アンペア、230Vで7.0アンペア
定格出力電力	最大1500W
寸法	高さ27cm x 幅36cm x 奥行56cm
焼成チャンバー直径	9cm (3.5インチ)
正味重量	20Kg
梱包重量	25.5Kg



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

