



KINTEK SOLUTION

## 真空ポンプとコールドトラップチラー カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,  
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

# KINTEK SOLUTION

## 会社概要

### >>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



## 間接式コールドトラップ・チラー

商品番号: KCT-2



### 前書き

間接コールドトラップで真空システムの効率を高め、ポンプの寿命を延ばします。液体やドライアイスが必要としない内蔵型冷却システム。コンパクト設計で使いやすい。

[詳細を学ぶ](#)

型式	CT401
使用温度	-40°C-室温
冷媒	R404A
コンプレッサー	エンブラコ
トラップタンクサイズ	Φ160×250/5L
トラップタンク材質	304/316L
トラップ装置	3*500ml ガラスびん
真空の港	9.5mm のホースの棒
電源	110/220V、50/60Hz、単相
外形寸法	350W*470D*811H
重量	45kg

## ダイレクトコールドトラップチラー

商品番号: KCT-1



### 前書き

当社のダイレクトコールド

トラップにより、真空システムの効率が向上し、ポンプの寿命が延長されます。冷却液不要、回転キャスター付きのコンパクト設計。ステンレススチールとガラスのオプションが利用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	CT40D	CT80D
作業温度	-40°C~室温	-80°C~室温
冷媒	R404A	
コンプレッサー	エンブラコ/	
トラップタンクサイズ	Φ160×250/5L	Φ220×240/9L
トラップタンク材質	304/316L	
トラッパー素材	304/316L素材	
トラッパーのサイズ	Φ150*210mmトラップ	Φ180*200mm
真空ポート	2*KF25/NW25	
電源	110/220V、50/60Hz、単相	
寸法	350W*470D*811H	506W*669D*1388H
重さ	48kg	148kg

## ロータリーベーン真空ポンプ

商品番号: VRD



前書き

UL

認定のロータリーベーン真空ポンプで、高い真空排気速度と安定性を体験してください。2 シフト ガス

バラスト

バルブと二重オイル保護。メンテナンスや修理が簡単

。

[詳細を学ぶ](#)

## ダイヤフラム真空ポンプ

商品番号: LE301



### 前書き

ダイヤフラム真空ポンプで安定した効率的な負圧を得ることができます。蒸発、蒸留などに最適です。低温モーター、耐薬品性材料、環境に優しい。今日試してみてください!

[詳細を学ぶ](#)

## 立型水循環真空ポンプ

商品番号: KV-1



### 前書き

研究室や小規模産業向けの信頼性の高い水循環真空ポンプをお探しですか?蒸発や蒸留などに最適な、5つのタップを備え、より大きな吸気量を備えた立型水循環真空ポンプをご覧ください。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	SHZ-C
真空ポート	5
単一ポート流量	10L/分
真空圧力	0.098MPa
ポンプ流量	80L/分
ポンプのヘッドリング	12M
ポンプヘッド材質	SS304/PTFE
リザーブ量	50L
モーターのパワー	370W
寸法	440*340*830mm
重さ	37kg

## 卓上型水循環真空ポンプ

商品番号: KV-2



### 前書き

研究室や小規模産業に水循環真空ポンプが必要ですか?  
?当社のベンチトップ水循環真空ポンプは、蒸発、蒸留、結晶化などに最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	SHZ-A	SHZ-B
真空ポート	2	4
単一ポート流量	10L/分	
真空圧力	0.098MPa	
ポンプ流量	60L/分	
ポンプのヘッドング	8M	
ポンプヘッド材質	SS304/PTFE	
リザーブ量	13L	15L
モーターのパワー	180W	370W
寸法	400*280*240mm	
重さ	15kg	17kg





## Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

