



KINTEK SOLUTION

Ptfe Material カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????


>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



ラボおよび半導体処理用のカスタムPtfeウェーハホルダー

商品番号: PTFE-38



前書き


これは高純度のカスタム加工PTFE（テフロン）ホルダーで、導電性ガラス、ウェーハ、光学部品などのデリケートな基板を安全に取り扱い、処理するために専門的に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

ホルダーサイズ（角型サンプル用）	最大サンプル厚さ	推奨ビーカーサイズ
10-15 mm	1 mm未満	250 ml
15-20 mm	1 mm未満	250 ml
21-25 mm	1 mm未満	250 ml
25-30 mm	1 mm未満	250 ml
35-40 mm	1 mm未満	500 ml

半導体およびラボ用途向けのカスタマイズ可能なPtfeウェーハキャリア

商品番号: PTFE-39



前書き

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	利用可能なサイズ
標準丸型サイズ	1インチ、2インチ、3インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、12インチ
標準角型サイズ	4インチ x 4インチ（その他のカスタムサイズもご要望に応じて利用可能）

実験用Ito

Fto導電ガラス洗浄花かご用カスタム機械加工・成形Ptfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-13



前書き

PTFE洗浄ラックは主に四フッ化エチレンで作られています。プラスチックの王様として知られるPTFEは、四フッ化エチレンから作られるポリマー化合物です。

[詳細を学ぶ](#)

直径*溝幅*溝長*適用容量

60mm*1.5mm*16mm*250mlピーカー/20個

60mm*1.5mm*21mm*250mlピーカー/20個

80mm*1.5mm*26mm*500mlピーカー/20個

80mm*1.5mm*31mm*500mlピーカー/20個

90mm*2.5mm*41mm*1000mlピーカー/22個

60mm*2.5mm*16mm*250mlピーカー/20個

60mm*2.5mm*21mm*250mlピーカー/20個

80mm*2.5mm*26mm*500mlピーカー/20個

80mm*2.5mm*31mm*500mlピーカー/20個

カスタムPtfеテフロン部品メーカー 調節可能な高さの花バスケット

商品番号: PTFE-14



前書き

この花バスケットは化学的に不活性な素材であるPTFEで作られています。そのため、ほとんどの酸や塩基に耐性があり、幅広い用途に使用できます。

詳細を学ぶ

外径 × スロット長 × 幅

45mm*30mm*1.5mm 5スロット

60mm*50mm*1.5mm 6スロット

80mm*65mm*1.5mm 8スロット

スロット幅/スロット長/スロット数/複数ピースの組み立ては自由にカスタマイズ可能

クリーニングラック用カスタムPtfеテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-01



前書き

PTFEクリーニングラックは主にテトラフルオロエチレンで作られています。

「プラスチックの王様」として知られるPTFEは、テトラフルオロエチレンで作られたポリマー化合物です。

[詳細を学ぶ](#)

直径*溝幅*適用容量

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1.5mm*250ml

60*2.5mm*250ml

80*1.5mm*500ml

80*2.5mm*500ml

90*1.5mm*1000ml

90*2.5mm*1000ml

導電性ガラス基板洗浄ラック用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-03



前書き

PTFE導電性ガラス基板洗浄ラックは、角型太陽電池シリコンウェーハのキャリアとして使用され、洗浄プロセス中の効率的で汚染のない取り扱いを保証します。

[詳細を学ぶ](#)

10×10×1.1mm	20×20×1.1mm	25×25×2.2mm	30×30×2.2mm
15×15×1.1mm	25×25×1.1mm	30×30×1.1mm	30×30×2.2mm

遠心分離管ラック用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-04



前書き

精密に作られたPTFE試験管ラックは完全に不活性であり、PTFEの高温特性により、これらの試験管ラックは問題なく滅菌（オートクレーブ）できます。

[詳細を学ぶ](#)

ガスケットなどに使用されるカスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-05




前書き

ガスケットは、シール性を高めるために2つの平坦な表面の間に配置される材料です。流体の漏れを防ぐために、静止シール面間にシール要素が配置されます。

[詳細を学ぶ](#)

非標準絶縁体のカスタマイズのためのカスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-06



前書き

PTFE絶縁体PTFEは、広い温度範囲と周波数範囲で優れた電気絶縁特性を持っています。

[詳細を学ぶ](#)

Ptfeボールバルブシート用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-07




前書き

シートとインサートはバルブ業界にとって不可欠な部品です。主要部品として、通常、原料としてポリテトラフルオロエチレンが選択されます。

[詳細を学ぶ](#)

エアバルブ用途向けカスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-08



前書き

ガス・液体サンプリング用PTFE小型エアバルブ、サンプル採取用サンプリングバッグ。

[詳細を学ぶ](#)

Ptfeボトル油煙サンプリングチューブ用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-09



前書き

PTFE製品は一般的に「焦げ付き防止コーティング」と呼ばれ、ポリエチレンのすべての水素原子をフッ素に置き換えた合成高分子材料です。

[詳細を学ぶ](#)

油煙フィルターカートリッジの材質特性

材質	高品質316ステンレス鋼
直径	Ø18.00±0.05mm
長さ	L=58.00±0.05mm
スリーブ	キャップ付きポリエチレン円筒形スリーブ
サンプリング媒体	すす
動作温度	0-100℃
測定精度	±0.02mg/m3

酸・アルカリ耐性化学粉末用カスタムPtfеテフロン製スクープメーカー

商品番号: PTFE-02



前書き

優れた熱安定性、耐薬品性、電気絶縁性を備えたPTFEは、汎用性の高い熱可塑性材料です。

[詳細を学ぶ](#)

サンプリングフィルター用カスタムPtfеテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-10



前書き

PTFEフィルターエレメントは一般的に使用される工業用フィルターエレメントであり、主に高純度化学物質、強酸、強アルカリなどの腐食性媒体のろ過に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

Ptfe容器用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-11



前書き

PTFE容器は、優れた耐食性と化学的安定性を持つ容器です。

[詳細を学ぶ](#)

丸型容器 外径*内径*内深	角型容器 内寸*内深
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120MM 約5L PTFEシリンダー
92*83*19mm	10L PTFEシリンダー
102*93*20mm	15L PTFEシリンダー

Ptfe測定シリンダー 10/50/100Ml用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-35



前書き

PTFE測定シリンダーは、従来のガラスシリンダーに代わる堅牢な選択肢です。広い温度範囲（最大260℃）で化学的に不活性であり、優れた耐食性を持ち、低い摩擦係数を維持するため、使いやすさと洗浄の容易さを保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	全高 (mm)	パイプ径 (mm)	重量 (g)
5ml	83	15	/
10ml	108	17	42
20ml	108	24	64
50ml	118	34	128
100ml	138	40	158
250ml	147	60	374
500ml	160	79	460
1000ml	180	100	699
2000ml	/	/	/

中空エッチング花かご Ito Fto 現像液除去用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-15



前書き

PTFE製調整可能高さ花かご（テフロン花かご）は、高純度実験グレードPTFE製で、優れた化学的安定性、耐食性、シーリング性、高温・低温耐性を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

Ptfeピンセット用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-12



前書き

PTFEピンセットは、PTFEの優れた物理的および化学的特性、例えば耐熱性、耐寒性、耐酸性・耐アルカリ性、そしてほとんどの有機溶剤に対する耐食性を引き継いでいます。

[詳細を学ぶ](#)

カテゴリ	モデル/説明	仕様
標準ホワイトPTFE	先端細ピンセット	1mm
	先端細ピンセット	3mm
	先端細ピンセット	8mm
	先端細ピンセット	10mm
	先端細ピンセット (延長)	10mm
	先端細ピンセット	13mm
帯電防止PTFE	先端細ピンセット	20mm
	先端細ピンセット	28mm
	先端広ピンセット	1mm
	先端広ピンセット	3mm
	先端広ピンセット	10mm
	先端広ピンセット	20mm

カスタムPtfeテフロン部品メーカー Ptfeビーカーと蓋

商品番号: PTFE-16



前書き

PTFEビーカーは、酸、アルカリ、高温、低温に耐性があり、-

200℃から+250℃の温度範囲に適した実験用容器です。
このビーカーは優れた化学的安定性を持ち、熱処理サンプルや容量分析に広く使用されています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	内径/mm	高さ/mm	重量/g
30ml	37	52	25
50ml	44	54	40
100ml	53	54	60
150ml	60	79	89
200ml	70	79	97
250ml	73	88	134
300ml	79	100	167
500ml	95	110	172
1000ml	115	145	364

半導体および医療用ウェーハ加工向けの多用途Ptfeソリューション

商品番号: PTFE-18



前書き

この製品は、さまざまな産業のクリティカルな用途向けに設計されたPTFE（テフロン）ウェーハ洗浄バスケットです。

[詳細を学ぶ](#)

カスタムPtfteテフロン部品、熱水合成反応器用ポリテトラフルオロエチレンカーボン紙およびカーボクロスナノ成長メーカー

商品番号: PTFE-19



前書き

酸およびアルカリ耐性のポリテトラフルオロエチレン実験用治具は、さまざまな要件を満たします。素材は新品のポリテトラフルオロエチレン素材で作られており、優れた化学的安定性、耐食性、気密性、高い潤滑性、非粘着性、電気腐食性、良好な耐老化性を備え、-180℃から+250℃の温度で長期間使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	直径
シングルクリップ	20mm
シングルクリップ	35mm
ダブルクリップ	20mm
ダブルクリップ	35mm

カスタムPtfeテフロン部品メーカー 耐腐食性洗浄ラック フラワーバスケット

商品番号: PTFE-20



前書き

PTFE洗浄ラックは、PTFEフラワーバスケット洗浄フラワーバスケットとも呼ばれ、PTFE材料の効果的な洗浄のために設計された特殊な実験用具です。この洗浄ラックは、PTFE製品の徹底的かつ安全な洗浄を保証し、実験室環境でのその完全性と性能を維持します。


詳細を学ぶ

モデル	サイズ	適用
四角	60mm*60mm	500mlビーカー
丸型	直径30mm	75mlビーカー
丸型	直径45mm	100mlビーカー
丸型	直径60mm	250mlビーカー

ご要望のあらゆるサイズのカスタム洗浄フラワーバスケットを提供します

中空洗浄バスケットおよびラックキャリア用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-21



前書き

PTFE中空洗浄フラワーバスケットは、効率的かつ安全な洗浄プロセスを実現するために設計された特殊な実験用ツールです。高品質のポリテトラフルオロエチレン（PTFE）で作られたこのバスケットは、酸、アルカリ、有機溶剤に対する優れた耐性を備えており、さまざまな化学環境での耐久性と信頼性を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	サイズ
丸型	2インチ
丸型	3インチ
丸型	4インチ
丸型	5インチ
丸型	6インチ
丸型	8インチ
角型	2インチ
角型	3インチ
角型	4インチ
角型	5インチ
角型	6インチ
角型	8インチ

モデル	直径	スロット数	溝幅	溝長	全体厚さ	溝深さ	ハンドル長
500ml ビーカー中空	80mm	24	2.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	26	2.5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	28	2.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	30	1.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	33	1.5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	38	1.5mm	21mm	8mm	6mm	100mm

500ml ビーカー中空	80mm	40	2.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	52	1.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	61	2.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
500ml ビーカー中空	80mm	78	1.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
250ml ビーカー中空	スロットサイズ、スロット数などの指標を含む、白、オフホワイト、乳白色の特殊形状フラワーバスケットをカスタマイズして提供できます。						
100ml ビーカー中空	スロットサイズ、スロット数などの指標を含む、白、オフホワイト、乳白色の特殊形状フラワーバスケットをカスタマイズして提供できます。						

サンプリングソリューション用カスタムPtfеテフロン部品メーカー、サンプルおよび粉末用スプーン

商品番号: PTFE-22



前書き

PTFEサンプリングスプーンは、ソリューションスプーンまたはサンプルスプーンとしても知られ、さまざまな分析プロセスで粉末サンプルを正確に導入するための重要なツールです。PTFE製であるこれらのスプーンは、優れた化学的安定性、耐食性、および非粘着性を備えており、実験室環境でのデリケートで反応性の高い物質の取り扱いに最適です。

詳細を学ぶ

モデル	角形/丸形ヘッド	容量	スプーンヘッド長	スプーンヘッド幅	全長	スプーンハンドル径
ショートハンドルPTFEスプーン	丸形	3ml	40mm	22.3mm	97.5mm	*
ショートハンドルPTFEスプーン	丸形	5ml	54mm	31mm	134.2mm	*
ショートハンドルPTFEスプーン	丸形	10ml	70mm	39.7mm	169mm	*
PTFE粉末スプーン	角形	3ml	39mm	16mm	197mm	*
PTFE粉末スプーン	角形	5ml	50mm	26mm	196mm	*
PTFE粉末スプーン	角形	10ml	50mm	27mm	196mm	*
PTFE粉末スプーン	角形	15ml	50mm	33mm	197mm	*
PTFE粉末スプーン	丸形	3ml	38mm	22.6mm	110mm	*
PTFE粉末スプーン	丸形	5ml	42mm	27mm	195mm	*
PTFE粉末スプーン	丸形	10ml	50mm	30mm	150mm	*
PTFE粉末スプーン	丸形	15ml	67mm	67mm	198mm	*
PTFEソリューションスプーン	*	3ml	28mm	23mm	180mm	*
PTFEソリューションスプーン	*	5ml	29mm	25.5mm	180mm	*
PTFEソリューションスプーン	*	10ml	33mm	31mm	235mm	*
PTFEソリューションスプーン	*	30ml	53mm	37mm	300mm	8mm
PTFEソリューションスプーン	*	50ml	59mm	45mm	300mm	12mm
PTFEソリューションスプーン	*	100ml	71mm	54mm	350mm	12mm
PTFEソリューションスプーン	*	250ml	94mm	66mm	400mm	12mm
PTFEソリューションスプーン	*	500ml	127mm	79mm	450mm	12mm

PTFEソリューションスプーン	*	1000ml	150mm	98mm	500mm	14mm
-----------------	---	--------	-------	------	-------	------

その他のスタイルはカスタマイズ可能です...

カスタムPtfeテフロン部品メーカー ラボ用高温混合パドルミキサー

商品番号: PTFE-23



前書き

PTFE混合パドルミキサーは、特に化学薬品や極端な温度に対して高い耐性を必要とする環境での実験室での使用のために設計された、汎用性と堅牢性を備えたツールです。高品質のPTFEから作られたこのミキサーは、その機能性と耐久性を向上させるいくつかの重要な機能を誇っています。

詳細を学ぶ

モデル	ロッドの長さ	羽根の幅	ロッド径			
300*40*7	300mm	40mm	7mm			
300*60*7	300mm	60mm	7mm			
300*80*7	300mm	80mm	7mm			
400*60*7	400mm	60mm	7mm			
400*80*7	400mm	80mm	7mm			
400*100*7	400mm	100mm	7mm			
300*40*8	300mm	40mm	8mm			
300*60*8	300mm	60mm	8mm			
300*80*8	300mm	80mm	8mm			
400*60*8	400mm	60mm	8mm			
400*80*8	400mm	80mm	8mm			
400*100*8	400mm	100mm	8mm			
400*140*8	400mm	140mm	8mm			
500*100*8	500mm	100mm	8mm			
500*140*8	500mm	140mm	8mm			
600*100*8	600mm	100mm	8mm			
600*140*8	600mm	140mm	8mm			
その他のスタイルはカスタマイズ可能です...						

モデル	羽根の直径	羽根の幅	中央の穴			
40*7	40mm	40mm	7mm			

60*7	60mm	60mm	7mm			
80*7	80mm	80mm	7mm			
100*7	100mm	100mm	7mm			
40*8	40mm	40mm	8mm			
60*8	60mm	60mm	8mm			
80*8	80mm	80mm	8mm			
100*8	100mm	100mm	8mm			
140*8	140mm	140mm	8mm			
その他のスタイルはカスタマイズ可能です...						

試薬広口細口サンプルの高温ボトル用カスタムPtfеテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-24



前書き

PTFE試薬ボトルは、PTFE化学ボトルまたはテフロン試薬ボトルとしても知られ、従来のガラス試薬ボトルの堅牢な代替品です。これらのボトルは酸とアルカリの両方に高い耐性があり、漏れ防止ネジキャップを備えています。実験室での使用に最適で、優れた耐薬品性、最大260℃の高温能力、優れた耐久性を提供します。

詳細を学ぶ

モデル	仕様	外径	高さ	内径
PTFE小口ボトル	25ml	36mm	81mm	21mm
PTFE小口ボトル	50ml	49mm	95mm	20mm
PTFE小口ボトル	100ml	51mm	98mm	20mm
PTFE小口ボトル	150ml	54mm	108mm	20mm
PTFE小口ボトル	250ml	70mm	117mm	35mm
PTFE小口ボトル	500ml	81mm	147mm	35mm
PTFE小口ボトル	1000ml	100mm	188mm	40mm
PTFE小口ボトル	2000ml	145mm	217mm	48mm
PTFE広口ボトル	50ml	50mm	92mm	35mm
PTFE広口ボトル	100ml	52mm	103mm	35mm
PTFE広口ボトル	150ml	54mm	106mm	35mm
PTFE広口ボトル	250ml	68mm	114mm	40mm
PTFE広口ボトル	500ml	81mm	149mm	40mm
PTFE広口ボトル	1000ml	100mm	192mm	48mm
PTFE広口ボトル	2000ml	144mm	220mm	63mm
PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル	5ml	16mm	55mm	*
PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル	10ml	16mm	108mm	*
PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル	20ml	22mm	106mm	*
PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル	30ml	25mm	124mm	*
PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル	50ml	30mm	125mm	*

PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル

100ml

39mm

139mm

*

F4 Ptfメスフラスコ用カスタムPtfテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-25



前書き

ガラス製およびPP製フラスコに代わる堅牢な選択肢であるPTFEメスフラスコは、酸性およびアルカリ性の液体測定に優れています。化学的不活性、半透明性、および豊富な容量オプションを特徴とするこのフラスコは、溶出せず、超クリーンな背景を保証します。ノンスティック表面は洗浄とメンテナンスを簡素化し、過酷な実験室環境に最適です。

詳細を学ぶ

モデル	上部外径 (mm)	フラスコ径 (mm)	口までの高さ (mm)	キャップを含む高さ (mm)	重量 (g)
12ml	15.6	37	70.5	84.8	40
50ml	24	48.7	87.7	104.8	74
100ml	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250ml	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500ml	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000ml	44.6	143.9	257.2	280.5	940

培養皿・蒸発皿用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-26



前書き

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）製の培養皿・蒸発皿は、耐薬品性と高温安定性に優れた汎用性の高い実験器具です。フッ素樹脂であるPTFEは、優れた非粘着性と耐久性を提供し、ろ過、熱分解、膜技術など、研究および産業におけるさまざまな用途に最適です。

詳細を学ぶ

モデル	底外径 (mm)	口内径 (mm)	全高 (mm)	底厚 (mm)	壁厚 (mm)
浅型20mm	20	15	10	5	2.5
浅型30mm	30	25	10	5	2.5
浅型40mm	40	30	10	5	5
浅型50mm	50	40	10	5	5
浅型60mm	60	50	10	5	5
浅型80mm	80	70	10	5	5
浅型90mm	90	80	10	5	5
浅型100mm	100	90	10	5	5
浅型120mm	120	110	10	5	5
深型20mm	20	15	20	5	2.5
深型30mm	30	25	20	5	2.5
深型40mm	40	30	20	5	5
深型50mm	50	40	20	5	5
深型60mm	60	50	20	5	5
深型80mm	80	70	20	5	5
深型90mm	90	80	20	5	5
深型100mm	100	90	20	5	5
深型120mm	120	110	20	5	5

モデル	外側辺長 (mm)	内側辺長 (mm)	高さ (mm)	底厚 (mm)	壁厚 (mm)
角型40mm	40	30	20	5	5

角型50mm	50	40	20	5	5
角型60mm	60	50	20	5	5
角型70mm	70	60	20	5	5
角型80mm	80	70	20	5	5
角型90mm	90	80	20	5	5
角型100mm	100	90	20	5	5
角型110mm	110	100	20	5	5
角型120mm	120	110	20	5	5

マグネチックスターラー用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-27



前書き


高品質PTFE製のPTFEマグネチックスターラーは、酸、アルカリ、有機溶剤に対する優れた耐性、高温安定性、低摩擦性を備えています。実験室での使用に最適で、標準的なフラスコポートとの互換性があり、操作中の安定性と安全性を確保します。

[詳細を学ぶ](#)

A(6*10mm)	A(7*15mm)	A(8*20mm)	A(9*25mm)	A(10*30mm)
A(12*35mm)	A(15*40mm)	A(16*50mm)	A(17*60mm)	A(18*70mm)
B(3*6mm)	B(5*10mm)	B(6*15mm)	B(8*20mm)	B(8*25mm)
B(9*28mm)	B(8*30mm)	B(9*35mm)	B(8*40mm)	B(8*45mm)
B(10*50mm)	B(9*56mm)	B(10*60mm)	B(10*70mm)	B(10.5*100mm)
C(3*5mm)	C(3*7mm)	C(3*9mm)	C(5*10mm)	C(6*15mm)
C(6*20mm)	C(9*56mm)	C(7*25mm)	C(7*30mm)	C(8*35mm)
C(8*40mm)	C(8*45mm)	C(8*50mm)	C(10*60mm)	C(10*70mm)
C(10*80mm)	C(10*100mm)	クロス(3*10mm)	クロス(8*15mm)	クロス(9*20mm)
クロス(10*25mm)	クロス(10*30mm)	クロス(10*35mm)	クロス(11*40mm)	クロス(13*50mm)
三角形(10*10*25mm)	三角形(13*13*40mm)	三角形(15*15*50mm)	八枚歯(5.5*42mm)	八枚歯(5.2*42mm)
球形(12*12mm)	赤(8*25mm)	黄(8*25mm)	青(8*25mm)	黒(8*25mm)

Ptfe攪拌子回収ロッド用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-28



前書き

本製品は攪拌子の回収に使用され、高温、腐食、強アルカリに耐性があり、ほとんどすべての溶媒に不溶です。製品は内部にステンレス鋼ロッド、外部にポリテトラフルオロエチレンスリーブを備えています。

[詳細を学ぶ](#)

150mm	200mm	250mm	300mm
350mm	400mm	500mm	曲げ可能200mm
曲げ可能250mm	曲げ可能300mm	曲げ可能350mm	曲げ可能400mm
厚型350mm（ロッド10mm）	厚型400mm（ロッド10mm）	厚型500mm（ロッド10mm）	高耐久性300mm
高耐久性400mm	高耐久性500mm	高耐久性600mm	

カスタム機械加工および成形Ptfteテフロン部品メーカー、Ptfteるつぼおよび蓋付き

商品番号: PTFE-29



前書き

純粋なテフロン製のPTFEるつぼは、 -
196℃から280℃までの耐薬品性と耐熱性を提供し、幅広い温度および化学物質との適合性を保証します。これらのるつぼは、清掃が容易で汚染を防ぐために機械加工された表面を備えており、精密な実験室用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	カップ外径 (mm)	カップ口内径 (mm)	底外径 (mm)	高さ (mm)	蓋の高さ (mm)	壁厚 (mm)
20ml	37	33	29	39	52	2
30ml	48	44	31	45	61	2
50ml	58	54	38	42	58	2
100ml	62	58	43	59	80	2
250ml	78	72	50	88	105	2

モデル	蓋の外径 (mm)	蓋の内輪外径 (mm)	ハンドルの最も広い直径 (mm)	蓋の厚さ (mm)
20mlるつぼに適用可能	42	31	12	2
30mlるつぼに適用可能	53	41	11	3
50mlるつぼに適用可能	64	47	11	3
100mlるつぼに適用可能	68	54	11	3.5
250ml普通るつぼに適用可能	93	70	11	3.5
250ml厚手るつぼに適用可能	92	73	11	4

モデル	カップ外径 (mm)	カップ口内径 (mm)	底外径 (mm)	高さ (mm)	蓋の高さ (mm)	壁厚 (mm)
30ml	49	43	32	46	61	3~4
50ml	58	52	38	42	59	3~4
100ml	61	55	42	58	79	3
250ml	82	74	45	77	96	4~5

Ptfeブフナー漏斗および三角漏斗用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-30



前書き

PTFE漏斗は、主にろ過プロセス、特に混合物中の固体と液体の分離に使用される実験用具です。この装置は効率的かつ迅速なろ過を可能にし、さまざまな化学的および生物学的用途に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	全高 (mm)	チューブ内径 (mm)	外径 (mm)
52mm	95	7.2	52
80mm	120	8.2	79
105mm	148	11.5	101
160mm	185	12.5	144

モデル	全高 (mm)	外径 (mm)	チューブ外径 (mm)
50mm	123	50	14.4
60mm	127	60	14.4
70mm	*	70	*
90mm	145	90	14.4
100mm	137	100	14.4
110mm	143	110	16.5
120mm	*	120	*

カスタムPtfteテフロン部品メーカー F4 円錐フラスコ 三角フラスコ 50 100 250ml

商品番号: PTFE-31



前書き

PTFE三角フラスコは、テフロン試薬瓶とも呼ばれ、従来のガラス瓶に代わる頑丈で耐薬品性に優れた代替品であり、酸とアルカリの両方の取り扱いに適しています。これらのボトルは壊れにくく、軽量で、漏れのないねじ込みキャップを備えているため、実験室での使用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	蓋を含む高さ (mm)	ボトル底部の直径 (mm)	内径 (mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37

遠心分離管用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-32



前書き

PTFE遠心分離管は、その優れた耐薬品性、耐熱性、非粘着性により高く評価されており、さまざまな要求の厳しい分野で不可欠なものとなっています。これらのチューブは、腐食性物質、高温、または厳格な清浄度要件への曝露が一般的な環境で特に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

	モデル	外径 (mm)	全高 (mm)	壁厚 (mm)
ねじ口丸底	5ml	16	65	2
ねじ口丸底	10ml	16	125	2
ねじ口丸底	15ml	20	100	2.5
ねじ口丸底	20ml	20	125	2.5
ねじ口丸底	25ml	25	105	2.5
ねじ口丸底	30ml	25	125	2.5
ねじ口丸底	40ml	28	105	2
ねじ口丸底	45ml	28	120	2
ねじ口丸底	50ml	33	115	2.5
ねじ口丸底	100ml	35	150	3.5
ねじ口丸底	100ml	36	145	3
ねじ口平底	5ml	16	55	*
ねじ口平底	10ml	16	108	*
ねじ口平底	20ml	22	106	*
ねじ口平底	30ml	25	124	*
ねじ口平底	50ml	30	125	*
ねじ口平底	100ml	39	139	*

カスタムPtfеテフロン部品メーカー グラインディングボウル

商品番号: PTFE-33



前書き

PTFEは、その優れた耐薬品性、熱安定性、低摩擦特性で知られており、さまざまな産業で多用途な素材となっています。特にPTFEグラインディングボウルは、これらの特性が重要な用途で見られます。

[詳細を学ぶ](#)

Ptfeメッシュふるいメーカー

商品番号: PTFE-34



前書き

PTFEメッシュふるいは、PTFEフィラメントから織られた非金属メッシュを特徴とする、さまざまな産業における粒子分析用に設計された特殊な試験ふるいです。この合成メッシュは、金属汚染が懸念される用途に最適です。PTFEふるいは、サンプルの完全性を維持するために重要です。これにより、粒度分布分析において正確で信頼性の高い結果が得られます。

詳細を学ぶ

モデル	直径/cm	目合い/mm
PTFEふるい	20	0.15
PTFEふるい	20	1
PTFEふるい	20	3
PTFEふるい	20	5
PTFEふるい	20	9.5
PTFEふるい	20	10
PTFEふるい	20	22.4
PTFEカバー	20	5
PTFEトレイ	20	5

三つ口丸底フラスコ用カスタムPtfеテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-36



前書き

PTFEフラスコは、PTFE製の汎用性の高い実験用容器で、優れた耐薬品性、耐熱性、非粘着性を備えています。腐食性物質や高温用途の取り扱いに理想的で、これらのフラスコは、化学薬品の加熱、混合、保管を含むさまざまな実験手順に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

マイクロ波分解タンク用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-37



前書き

PTFE分解タンクは、その優れた耐薬品性、高温安定性、および非粘着性で知られています。これらのタンクは過酷な実験室環境に最適です。摩擦係数が低く不活性であるため、化学的相互作用を防ぎ、実験結果の純度を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	直径 (mm)	高さ (mm)
30ml	49.5	109
50ml	55	114
100ml	65	124
200ml	74.5	143



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

