



KINTEK SOLUTION

Rubber Processing Machine カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



ラボ用ゴム加硫機 加硫プレス

商品番号: RPM-01



前書き

プレート加硫プレスは、ゴム製品の製造に使用される装置の一種で、主にゴム製品の加硫に使用されます。加硫はゴム加工の重要な工程です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-01A	RPM-01B	RPM-01C	RPM-01D
制御モード	手動	電気	PLC制御	真空
容量	30/50/100トンまたはカスタマイズ			
温度範囲	室温～300℃			
作業プレートのサイズ	300*300mmまたはカスタマイズ			
作業層	単層加熱または統合冷却・加熱			
冷却モード	水冷		水冷または線形冷却	
（幅*奥行*高さ）体積	540*400*1250mm	1100*600*1580mm	1100*600*1580mm	1500*600*1580mm
重量（kg）	210kg	780kg	780kg	900kg
電源	3相、AC380V			

ラボプラスチックPvcカレンダー延伸フィルムキャストマシン（フィルムテスト用）

商品番号: RPM-02



前書き

キャストフィルムマシンは、ポリマーキャストフィルム製品の成形用に設計されており、キャストイング、押出、延伸、コンパウンディングなどの複数の加工機能を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-02A	RPM-02B
名前	単層	三層
スクリー径	25mm（またはカスタム）	
L : D（長さ と 直径の比率）	33 : 1（またはカスタム）	
スクリー速度	0～95rpm（周波数変換速度制御）	
モーター出力	4KW（またはカスタム）	
ダイリップ幅	300mm（またはカスタム）	
オプション構成	3CC溶融ポンプまたはカスタム、手動または油圧スクリーンチェンジャー、圧力センサー、圧力センサー、巻き取り装置	
カレンダーリング部分	160x350mmx2またはカスタム	
カレンダーローラーの取り付け方法	垂直または平行	
巻き取り装置	フリクションワインディング	
（W * D * H）ボリューム	2800 * 800 * 1650mm	3500 * 1600 * 2200mm
重量（kg）	≈750kg	≈1.2T
電源	3φ、AC380V	

二軸押出機プラスチック造粒機

商品番号: RPM-03



前書き

二軸押出機プラスチック造粒機は、エンジニアリングプラスチック、改質プラスチック、廃プラスチック、マスターバッチの混合および加工実験用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-03A	RPM-03B
制御システム	PLC制御PLC制御	
容量 (kg)	約1~10kg / h (処方による)	約30kg / h (処方による)
フィーダー	二軸定量供給またはカスタマイズ	
スクリー径	21.7mm (またはカスタマイズ)	35mm (またはカスタマイズ)
L:D (長径比)	40:1	40:1-48:1
rpm スクリュー速度	0~300rpm	0~500rpm
モーター	4KW	18.5KW
冷却装置	空冷/水冷 (オプション)	
切断装置	水冷ストリップ/水中切断/熱切断	
ストレーナー	マニュアルストレーナー	
電力	12KW	25KW
寸法 (mm) (幅*奥行*高さ)	4000*550*1600mm	6800*960*1940mm
重量 (kg)	約580kg	約1900kg
電源	3相、AC380V	

ゴム破碎機用オープンタイプ二本ロール混合機

商品番号: RPM-04



前書き

ゴム破碎機オープン混合機/オープン二本ロールゴム混合機は、ゴム、プラスチック原料、顔料、マスターバッチ、その他の高分子ポリマーの混合および分散に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
ロール速度	固定速度	単一周波数インバーター	デュアル周波数インバーター
制御モード	PID制御またはPLCプログラム制御		
ロールサイズ	120*350mm（またはカスタマイズ）		
加熱モード	電気加熱 / オイル加熱		
冷却モード	冷却なしまたは水道水冷却（オプション）		
ロールギャップ調整	手動または電動ギャップ調整		
反転モード	手動または自動反転		
安全装置	逆転停止または緊急開放システム		
モーター出力	0.75KWまたはカスタマイズ * 1	0.75KWまたはカスタマイズ * 2	
寸法（幅*奥行*高さ）	1100*560*1150mm		
重量（kg）	400kg	450kg	
電源	3相、AC380V		

※お客様のご要望に応じて特殊モデルの設計・製造が可能です

ラボ用ブローフィルム押出 三層共押出フィルムブロー機

商品番号: RPM-05



前書き

ラボ用ブローフィルム押出は、主にポリマー材料のフィルムブローの実現可能性、材料中のコロイドの状態、および着色分散体、制御混合物、押出物の分散を検出するために使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-05A	RPM-05B
名称	単層ブローフィルム	三層共押出ブローフィルム
スクリー径	25mm またはカスタム	25mm *3 またはカスタム
スクリーアスペクト比 (L/D)	33:1 (またはカスタム)	
スクリー速度	0-95rpm 周波数変換速度制御	
モーター (kg)	可変周波数モーターまたはサーボモーター	
主モーター出力	4KW (またはカスタム)	
ダイス径	25mm (またはカスタム)	30mm (またはカスタム)
フィルムの最大径	150-180mm (またはカスタム)	300mm (またはカスタム)
寸法 (mm) (幅*奥行*高さ)	1800*800*2000mm	2100*950*2300mm
重量 (kg)	約450kg	約1100 kg
電源	3相、AC380V	
※特殊モデルは顧客の要件に応じて設計できます。		

ポリマーおよび顔料の分散特性用フィルター試験機 Fpv

商品番号: RPM-06



前書き

フィルター試験機（FPV）は、押出およびろ過による顔料、添加剤、マスターバッチなどのポリマーの分散特性の試験に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-06A	RPM-06B
制御システム	コンピューター制御	
スクリー径	20、25、30mm（またはカスタマイズ）	
主モーター出力	4KW（またはカスタマイズ）	
長径比（L/D）	28:1	
RPMスクリー速度	0-95rpm 周波数変換速度調整	
圧力センサー	0-35Mpa	
フィルター	EN13900-5:2005規格準拠	ASTM規格準拠
外形寸法 mm(W*D*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
重量（kg）	約350kg	約300kg
電源	3φ、AC380V	

ラボ用内部ゴムミキサー ゴムニーダー機 混合・混練用

商品番号: RPM-07



前書き

ラボ用内部ゴムミキサーは、プラスチック、ゴム、合成ゴム、ホットメルト接着剤、各種低粘度材料などの様々な化学原料の混合、混練、分散に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
混合容量	1L	3L	5L	10L
制御モード	キーコントロール/PLCコントロール（オプション）			
排出方法	逆排出または開閉式			
駆動モーター	3.75KW	7.5KW	11KW	18.5KW
フリップモーター	0.75KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
ローター速度（前方/後方）	40/31r/min（調整可能）			
フリップ角度	110°C			
空気圧	0.5-0.8Mpa			
寸法（高さ*幅*奥行き）	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
重量（kg）	850kg	1300kg	1500kg	1800kg

電源 3相、AC380V

※特殊モデルは顧客の要件に応じて設計できます。

小型ラボ用ゴムカレンダー加工機

商品番号: RPM-08



前書き

小型ラボ用ゴムカレンダー加工機は、プラスチックまたはゴム材料の薄く連続したシートを製造するために使用されます。薄膜、コーティング、ラミネートを精密な厚さと表面仕上げで作成するために、一般的に実験室、小規模生産施設、プロトタイピング環境で使用されます。

詳細を学ぶ

モデル番号	RPM-08
制御モード	PID制御またはPLCプログラム制御
カレンダーローラー	2〜4（またはカスタマイズ）
ローラーの直径	120mm、160mm、200mm（またはカスタマイズ）
カレンダーローラーの取り付け方法	垂直または平行
フィルム厚さの範囲	0.1mm〜5mm（またはカスタマイズ）
ローラー速度	0〜30r / min（調整可能）
モーター出力	4kw（またはカスタマイズ）
巻き取り装置	摩擦ロール
巻き取り装置	摩擦巻き取り
寸法（幅*奥行*高さ）	1300 * 950 * 1600mm
重量（kg）	約900kg 約900kgs
電源	3f、AC380V

ラボ用小型射出成形機

商品番号: RPM-09



前書き

小型射出成形機は、高速で安定した動作、優れた制御性と再現性、超省エネルギーを備えています。製品は自動的に落下・成形され、本体が低いため、給餌が容易で、メンテナンスも簡単で、設置場所の高さ制限もありません。

詳細を学ぶ

モデル番号	RPM-09
制御モード	PID制御またはPLCプログラム制御
カレンダーローラー	2〜4（またはカスタマイズ）
ローラーの直径	120mm、160mm、200mm（またはカスタマイズ）
カレンダーローラーの設置方法	垂直または平行
フィルム厚の範囲	0.1mm〜5mm（またはカスタマイズ）
ローラー速度	0〜30r/min（調整可能）
モーター出力	4kw（またはカスタマイズ）
巻き取り装置	フリクションロール
巻き取り装置	フリクションワインディング
寸法（幅*奥行*高さ）	1300*950*1600mm
重量（kg）	約900kg 約900kgs
電源	3相、AC380V



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

