



KINTEK SOLUTION

## 短経路蒸留 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,  
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

# KINTEK SOLUTION

## 会社概要

### >>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



## 分子蒸留

商品番号: MD-6



### 前書き

当社の分子蒸留プロセスを使用して、天然物を簡単に精製および濃縮します。高真空圧、低い動作温度、短い加熱時間により、材料の自然な品質を維持しながら、優れた分離を実現します。今すぐメリットを発見してください!

[詳細を学ぶ](#)

## 2Lショートパス蒸留

商品番号: SPD-1



### 前書き

#### 当社の 2L

ショートパス蒸留キットを使用すると、簡単に抽出と精製ができます。当社の頑丈なホウケイ酸ガラス製品、高速加熱マントル、および繊細な取り付け装置により、効率的で高品質な蒸留が保証されます。今すぐメリットを発見してください!

#### [詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	2L
	受けフラスコ	3*500ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	650W
	温度範囲	室温~380°C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	6L/180×160×150mm
	ポンプ流量	4L/分
真空ポンプ	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
	ポンピング速度	50HZで1.1L/秒。60HZで1.3L/S
	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	19kg
継手	サポーター	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
	真空配管	シリコンホース
	ケッククランプ	SS/プラスチック
	温度計	0~200°C、長さ30cm

## 5Lショートパス蒸留

商品番号: SPD-5



### 前書き

当社の耐久性のあるホウケイ酸ガラス製品、高速加熱マントル、および繊細な取り付け装置を使用して、効率的で高品質の 5L

ショートパス蒸留を体験してください。高真空条件下で目的の混合液体を簡単に抽出・精製します。今すぐその利点について詳しく学びましょう!

### [詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	5L
	受けフラスコ	3*1000ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	1100W
	温度範囲	室温~380°C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	6L/180×160×150mm
	ポンプ流量	4L/分
真空ポンプ	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
	ポンピング速度	50HZで1.1L/秒。60HZで1.3L/S
	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	19kg
継手	サポーター	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
	真空配管	シリコンホース
	ケッククランプ	SS/プラスチック
	温度計	0~200°C、長さ30cm

## 10L ショートパス蒸留

商品番号: SPD-10



前書き

当社の 10L

ショートパス蒸留システムを使用して、混合液体を簡単に抽出および精製します。高真空と低温加熱により最適な結果が得られます。

[詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	10L
	受けフラスコ	2*1000ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	2100W
	温度範囲	室温~380°C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	10L/200×180×160mm
	ポンプ流量	6L/分
	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
	ポンピング速度	50HZで2.2L/秒。60HZで2.6L/S
真空ポンプ	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	21kg
	継手	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
継手	真空配管	シリコンホース
	ケックランプ	SS/プラスチック
	温度計	0~200°C、長さ30cm

## 20L ショートパス蒸留

商品番号: SPD-20



前書き

20L

ショートパス蒸留システムで混合液体を効率的に抽出、精製します。高真空と低温加熱により最適な結果が得られます。

[詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	20L
	受けフラスコ	4*2000ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	3000W
	温度範囲	RT-3800C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	15L/250×160×200mm
	ポンプ流量	6L/分
	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
	ポンピング速度	50HZで2.2L/秒; 60HZで2.6L/S
真空ポンプ	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	21kg
	継手	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
継手	真空配管	シリコンホース
	ケックランプ	SS/プラスチック
	温度計	範囲0~200 °C、長さ30cm



## Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

