



KINTEK SOLUTION

Sieving Machine カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



実験室用試験ふるいおよびふるい機

商品番号: KT-RCZ



前書き

正確な粒子分析のための精密なラボ試験ふるいおよびふるい機。ステンレス鋼、ISO準拠、20μm～125mmの範囲。仕様をリクエストしてください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
ふるい径	Φ400、Φ300、Φ200 (mm)
ふるい層	1～5 (底蓋を含む)
供給量 (一度に)	≤300g
振動振幅	1～5mm
励起力	5KN
電源	0.25KW 220V 50HZ
速度	1440R / min
寸法	600×490×370mm
ふるい重量	60kg
運動軌跡	円運動
タイミング時間	0.01～99.59分
ノイズ	≤50dB
材料	304ステンレス鋼
梱包方法	木箱梱包

振動ふるい機 乾燥 三次元振動ふるい

商品番号: KT-V200



前書き

KT-

V200製品は、実験室での一般的なふるい分け作業の解決に焦点を当てています。乾燥サンプル20g～3kgのふるい分けに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

最大負荷	3 kg
スクリーン層	1～8階
最大ふるい塔質量	4 kg
振幅	0.2～3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	20 um～125 mm
利用可能な最大ふるい直径	200mm
最大ふるい塔の高さ	510mm
追加機能	快適な視覚的なスクリーンプレッシャープレート
ふるい分け方法	乾燥
電気仕様	100～120V/220～240VAC、50～60Hz、200W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	35 kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	300*405*685mm
保護等級	IP65
標準	CE/ISO9001

実験用ろ過用油圧ダイヤフラム式ラボフィルタープレス

商品番号: KH-01



前書き

油圧ダイヤフラム式ラボプレスフィルターは、省スペースで高い圧搾能力を持つラボスケールのフィルタープレスの一種です。

[詳細を学ぶ](#)

サイズ	150*150～630*630 mm
ケーキ厚さ	10～30 mm
フィルタープレスチャンバー容積	0.1～300 L
最大ろ過圧力	10 bar
最大ダイヤフラム圧搾圧力	12 bar
最大ろ過温度	90 °C
フィルタープレスプレートタイプ	チャンパープレート、CGRプレート、ダイヤフラムプレートなど
フィルタープレスプレート給餌タイプ	中央給餌、コーナー給餌など
ろ液排出方法	オープンまたはクローズタイプ
ケーキ洗浄タイプ	洗浄可能または洗浄不可能なタイプ
フィルタープレス圧縮タイプ	自動油圧、油圧ジャッキなど
フィルタープレスプレート移動タイプ	手動操作、自動プレート移動など
フィルタープレート材質	PP、FRPP
ダイヤフラム材質	PP、ゴム
フィルタープレスフレーム材質	炭素鋼塗装防腐、SS304/316など
フィルター給餌/液体チューブ材質	PP、SS304/316など
油圧ポンプのモーターブランド	ABB
プレート移動の減速機ブランド	SEW
クロス洗浄の減速機ブランド	SEW
フィルタープレス布材質	PP、PE、ナイロンなどのフィルタープレス布（さまざまなテスト目的で含まれています）
フィルタープレス給餌ポンプ	エアダイヤフラムポンプ、小型スクリーポンプ、またはその他の小容量ポンプなどのさまざまなフィルタープレス給餌ポンプ

実験用試験ふるいおよび振動ふるい機

商品番号: KT-V400



前書き

高周波振動ふるいにより、粉末、顆粒、小塊を効率的に処理します。振動周波数を制御し、連続的または断続的にふるい分けを行い、正確な粒度測定、分離、分類を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

最大負荷	25 kg
最大段数	9/13kg
最大ふるい塔質量	56 kg
振幅	0.8-4 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	75 um-125 mm
利用可能な最大のふるい径	400mm
最大ふるい塔の高さ	960mm
追加機能	快適な視覚的スクリーンプレスプレート
ふるい分け方法	ドライ
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、1500W
電源ポート	ナショナルスタンダード / ヨーロッパスタンダード / アメリカンスタンダード / ブルガリアンスタンダードなど
正味重量	98 kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	600*660*1260mm
保護等級	IP65
標準	CE/ISO9001

ラボ用ウェット三次元振動ふるい機

商品番号: KT-VM200



前書き

ウェット三次元振動ふるい機は、実験室での乾式および湿式サンプルのふるい分け作業の解決に焦点を当てています。20g～3kgの乾式、湿式、または液体のサンプルのふるい分けに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

最大負荷	3 kg
スクリーン層	1-8階
最大ふるい塔質量	4 kg
振幅	0.2-3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	20 um-125 mm
利用可能な最大ふるい径	200mm
最大ふるい塔高さ	510mm
追加機能	快適な視覚スクリーンプレッシャープレート
ふるい分け方法	ドライ
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、1500W
電源ポート	国家標準 / 欧州標準 / アメリカ標準 / イギリス標準など
正味重量	37 kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	300*405*730mm
保護レベル	IP65
標準	CE/ISO9001

三次元電磁ふるい分け装置

商品番号: KT-VT150

NEW



前書き

KT-

VT150は、ふるい分けと粉砕の両方に使用できる卓上サンプル処理装置です。粉砕とふるい分けは、乾式と湿式の両方で使用できます。振動振幅は5mm、振動周波数は3000～3600回/分です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	マイクロ三次元振動ふるい
処理原理	高周波三次元放物線運動
適用サンプル特性	粉末 顆粒 小片 緩い懸濁物など
処理タイプ	粒度測定、分離、分類
最大負荷	3kg
ふるい層数	1～8層
最大ふるい塔質量	2kg
振幅	0.2～3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	20um～125mm
利用可能な最大ふるい径	100mm
最大ふるい塔の高さ	510mm
主な機能	タイミング パスワードロック 連続ふるい分け 間欠ふるい分け用ワンキーリセット アラーム音 乾式および湿式ふるい分け 振幅調整
追加機能	快適な視覚スクリーン圧力プレート 液体循環システム
ふるい分け方法	乾式
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、100W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	42kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	430*400*620mm
保護等級	IP65
標準	CE/ISO9001

実験室用振動ふるい機 スラップ振動ふるい

商品番号: KT-T200TAP



前書き

KT-

T200TAPは、実験室の卓上用スラップおよび振動ふるい装置です。毎分300回転の水平円運動と毎分300回の垂直スラップ運動により、手作業によるふるいをシミュレートし、サンプルの粒子をより良く通過させるのに役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

ふるい径 (mm)	200
ふるい層	1〜7層
振動回数 (回/分)	290±10
打撃回数 (回/分)	156±10
往復回数	25
スラップ高さ	38±6
電力 (W)	550
電圧 (V)	220
寸法 (mm)	高さ500×長さ500×幅730
ふるい重量 (kg)	80

乾式・湿式3次元ふるい分け用ラボ用振動ふるい機

商品番号: KT-VD200



前書き

KT-

VD200は、研究室における乾式および湿式試料のふるい分け作業に使用できます。処理量は20g～3kgです。本製品は独自の機械構造と、毎分3000回の振動周波数を持つ電磁振動体を備えて設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

最大荷重	3 kg
ふるい層数	1～8層
最大ふるいタワー質量	4 kg
振幅	0.2～3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒径範囲	20 μ m～125 mm
使用可能な最大ふるい径	200mm
最大ふるいタワー高さ	510mm
追加機能	快適な視覚のスクリーンプレスプレート
ふるい分け方法	乾式 湿式
電気仕様	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
電源ポート	国内標準/欧州標準/米国標準/英国標準など
正味重量	42 kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	430*400*620mm
保護等級	IP65
規格	CE/ISO9001



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

