



KINTEK SOLUTION

Tablet Punching Machine カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????


>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



単発式電気錠剤プレス機 実験用粉末打錠機 Tdp打錠機

商品番号: TPM-03



前書き

単発式電気錠剤プレス機は、製薬、化学、食品、冶金などの産業の企業研究所に適した実験室規模の錠剤プレス機です。

[詳細を学ぶ](#)

調整可能なパンチング圧力	50KN
調整可能な錠剤径	5mm - 25mm
調整可能な錠剤厚さ	0.5-8mm
充填深さ	20mm
生産能力	3600個/時
モーター出力	1.5kW
木箱梱包寸法	580*500*830mm
木箱を含む重量	150kg（輸出用燻蒸不要木箱梱包を含む）

Tdp用シングルパンチ打錠機および大量生産用ロータリー打錠機

商品番号: TPM-05



前書き

ロータリー打錠機は、自動回転・連続打錠機です。主に製薬業界での錠剤製造に使用されますが、食品、化学、電池、電子機器、セラミックスなどの産業分野で、粒状原料を錠剤に圧縮するのにも適しています。

[詳細を学ぶ](#)

回転楕円形および正方形金型用マルチパンチロータリー打錠機金型リング

商品番号: TPM-06



前書き

マルチパンチロータリー打錠機金型は、製薬および製造業において錠剤製造プロセスに革命をもたらす重要なコンポーネントです。この複雑な金型システムは、複数のパンチとダイを円形に配置しており、迅速かつ効率的な錠剤形成を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

ラボスケール回転式シングルパンチタブレット打錠機 Tdp タブレット打錠機

商品番号: TPM-01



前書き

本機は、顆粒状原料を各種タブレットに圧縮する、単圧式自動回転連続打錠機です。主に製薬業界での錠剤製造に使用され、化学、食品、電子などの産業分野にも適しています。

詳細を学ぶ

ダイス数	5個
圧力	60KN
最大錠剤直径	18mm
最大錠剤高さ	6mm
最大充填高さ	15mm
ディスク回転速度	30rpm
能力	9000個/時
モーター出力	2.2Kw
外形寸法	960*660*1230mm
重量	320kg
1. 余分な粉末は掃除機で回収可能（オプション）	

2. 打錠ダイスは特定の要件に応じてカスタマイズ可能

単一パンチ手動打錠機 Tdp打錠機

商品番号: TPM-02



前書き

単一パンチ手動打錠機は、流動性の良い様々な粒状、結晶状、粉末状の原料を、円盤状、円筒状、球状、凸状、凹状などの様々な幾何学的形状（正方形、三角形、楕円形、カプセル形状など）にプレスでき、文字や模様の入った製品もプレスできます。

[詳細を学ぶ](#)

調整可能なパンチ圧力	15KN
調整可能な錠剤直径	5mm - 12mm
調整可能な錠剤厚さ	2-6mm
充填深さ	20mm
生産能力	30-50個/時
木箱梱包寸法	535 x 450x 630mm
外箱（木箱含む）重量	40kg（輸出用燻蒸不要木箱梱包含む）

単打式電動錠剤圧縮機 Tdp 錠剤打錠機

商品番号: TPM-04



前書き

電動錠剤打錠機は、各種の粒状および粉末状原料を円盤状やその他の幾何形状に圧縮するよう設計された実験用装置です。製薬、ヘルスケア製品、食品などの業界で、小ロット生産や加工に広く使用されています。本機はコンパクトで軽量、操作も簡単なため、診療所、学校、研究室、研究機関での使用に適しています。

詳細を学ぶ

調整可能な打錠圧力	15KN
調整可能な錠剤直径	5mm - 12mm
錠剤直径範囲	5-12mm (5、6、8、10、12MM を在庫あり、任意の仕様を選択可能)
調整可能な錠剤厚さ	2-6mm
生産能力	5000個/時間
モーター出力	0.37kW
木箱梱包寸法	710*450*775mm
外側木箱を含む重量	65kg (輸出用熏蒸不要木箱梱包を含む)



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

