



KINTEK SOLUTION

Vacuum Accessories カタログ

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



Kf超高真空観察窓 304ステンレス鋼フランジ 高ホウケイ酸ガラスサイトグラス

商品番号: KT-VA04



前書き

KF超高真空観察窓：304ステンレス鋼フランジと高ホウケイ酸ガラスサイトグラス。超高真空環境での精密観察に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	外径	内径（観察径）	最高温度	厚さ	材質
KF 25	40mm	23mm	350℃	15.5mm	304ステンレス鋼 + ホウケイ酸
KF 40	55mm	20mm	350℃	15.5mm	304ステンレス鋼 + ホウケイ酸
KF 50	75mm	34mm	350℃	16mm	304ステンレス鋼 + ホウケイ酸

Cf超高真空観察窓 ステンレスフランジ サファイアガラス 窓

商品番号: KT-VA01



前書き

サファイアガラスとステンレスフランジを備えたCF超高真空観察窓をご覧ください。半導体製造、真空コーティングなどに最適です。クリアな観察、精密な制御。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5

Cf超高真空観察窓フランジ 高ホウケイ酸ガラス サイトグラス

商品番号: KT-VA02



前書き

半導体製造、真空コーティング、光学機器に最適な、高ホウケイ酸ガラスを使用したCF超高真空観察窓フランジをご覧ください。クリアな観察、耐久性のあるデザイン、簡単な取り付け。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5

Kf 超高真空観察窓 ステンレスフランジ サファイアガラス サイトグラス

商品番号: KT-VA03



前書き

KF

超高真空観察窓は、サファイアガラスとステンレスフランジを採用し、超高真空環境でのクリアで信頼性の高い観察を実現します。半導体、真空蒸着、科学研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	外径	内径（観察径）	最高温度	厚さ	素材
KF 25	40mm	23mm	350℃	15.5mm	304 ステンレス鋼 + サファイアガラス
KF 40	55mm	23mm	350℃	15.5mm	304 ステンレス鋼 + サファイアガラス
KF 50	75mm	34mm	350℃	16mm	304 ステンレス鋼 + サファイアガラス

高性能システムにおける効率的な接続と安定した真空を実現する真空ベローズ

商品番号: KT-VA05



前書き

高性能システムで安定した真空を実現する高品質な真空ベローズをご紹介します。304および316ステンレス鋼製で、これらのベローズは効率的な接続と優れたシール性を保証します。理想的な

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
厚さ	KF16/KF25 0.2 および KF40/KF50 0.25
波形	波形を変更
波長	5/6.5/8/9
材料	304 ステンレス鋼
チューブ外径	26/34/53/64
チャックチューブ径	30、40/55/75mm
究極真空	0.00000001pa
透過性	5*10 ⁻¹⁰ pa.m3/s 未満
柔軟性	柔らかく、適切に丸めたり、折りたたんだり、伸ばしたりできます
使用範囲	輸入ポンプ、コンピネーションポンプ、分子ポンプ、拡散ポンプ、二段ロータリーポンプ、コールドポンプ、真空ポンプ
ベローズの技術的内容は非常に高く、品質、溶接プロセス、ステンレス鋼材料、厚さ、柔らかさ、波形、透過性、絶対真空度、金属疲労などを証明するためにヘリウム試験が必要です。目的によって異なるグレードのベローズを選択する必要があります。	

チャック外径	仕様
30mm	KF16
40mm	KF25
55mm	KF40
75mm	KF50
国際標準部品のサイズは一貫しており、長さは顧客の要件に応じてカスタマイズできます	

直径	壁厚	最小曲げ部
KF16	0.15	±14%

直径	壁厚	最小曲げ部
KF25	0.15	±16%
KF40	0.15	±22%
KF50	0.15	±23%
ISO63	0.2	±26%
ISO80	0.2	±26%
ISO100	0.2	±27.5%

直径	壁厚	最小曲げ部
KF16	0.15	30
KF25	0.2	70
KF40	0.2	90
KF50	0.25	140
ISO63	0.25	150
ISO80	0.25	220
ISO100	0.25	280

ステンレス鋼クイックリリース真空クランプ 3セクションクランプ

商品番号: KT-VA06



前書き

ステンレス鋼クイックリリースクランプ真空クランプをご覧ください。高真空用途に最適、強力な接続、信頼性の高いシーリング、簡単な取り付け、耐久性のあるデザイン。

[詳細を学ぶ](#)

KF16

KF25

KF40

KF50

その他の仕様についてはお問い合わせください

KF80

KF100

KF160

KF200

その他の仕様についてはお問い合わせください

KF63

KF80

KF100

KF160

KF200

KF250

その他の仕様についてはお問い合わせください

Kf/Iso/Cf

超高真空ステンレス鋼フランジパイプ/ストレートパイプ/ティー/クロス

商品番号: KT-VA07



前書き

高度なアプリケーション向けに設計されたKF/ISO/CF
超高真空ステンレス鋼フランジパイプシステムをご覧ください。実験室、産業、半導体、航空宇宙、研究の
ニーズに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

真空システム用Cf Kfフランジ真空電極貫通リードシールアセンブリ

商品番号: KT-VA08



前書き

真空システムに最適な高真空CF/KFフランジ電極貫通リードをご確認ください。優れたシール性、導電性、カスタマイズ可能なオプション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータの説明	オプション/仕様
フランジ仕様	CF16、CF25、CF40、CF63、CF100、KF16、KF25、KF40、KF50、KF63（カスタマイズ可能）
リード長	100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm（カスタマイズ可能）
最大動作温度	400°C（カスタマイズ可能）
最大動作圧力	10 ⁻⁸ Pa
シール材	セラミック、金属

高精度アプリケーション向け超高真空電極フィードスルーコネクタフランジ電源電極リード

商品番号: KT-VA09



前書き

高精度アプリケーションに最適な超高真空電極フィードスルーコネクタフランジをご覧ください。高度なシーリングと導電技術により、超高真空環境での信頼性の高い接続を確保します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータの説明	オプション
フランジ仕様	CF16、CF25、CF40、CF63、CF100、KF16、KF25、KF40、KF50、KF63（カスタマイズ可能）
リード長	100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm（カスタマイズ可能）
最大動作温度	400°C（カスタマイズ可能）
最大動作圧力	10 ⁻¹⁰ Pa
シーリング材	セラミック、金属

超高真空フランジ航空プラグ ガラス焼結気密円形コネクタ Kf Iso Cf

商品番号: KT-VA10



前書き

航空宇宙および半導体用途において、優れた気密性と耐久性を実現するために設計された、超高真空CFナイフエッジフランジ航空プラグをご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ項目	詳細説明
コネクタタイプ	フランジ航空プラグ ガラス焼結 ガスシール 円形 米軍規格コネクタ
インターフェース規格	KF、ISO、CF
材質	ステンレス鋼、高純度ガラス
動作圧力範囲	10 ⁻⁹ mbar ~ 大気圧
動作温度範囲	-200℃ ~ +200℃
最大負荷電流	10A
最大負荷電圧	500V
保護等級	IP65
フランジサイズ（直径）	25mm、40mm、63mm、100mm、160mm、200mm、250mm
フランジサイズ（厚さ）	5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm
ねじ仕様	M5、M6、M8、M10、M12
コネクタ重量	0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg
取り付け方法	ねじ接続、フランジ接続
シール方法	ガラス焼結、Oリングシール
色	黒、銀

高真空システム用 304/316 ステンレス鋼真空ボールバルブ ストップバルブ

商品番号: KT-VA11



前書き

304/316

ステンレス鋼真空ボールバルブをご紹介します。高真空システムに最適で、正確な制御と耐久性を保証します。今すぐご覧ください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品タイプ	真空ボールバルブ/真空ストップバルブ
材質	304/316 ステンレス鋼
作動圧力	10 ⁻⁸ mbar - 1000 mbar
作動温度	-196°C - 200°C
漏れ率	≤10 ⁻⁹ mbar・l/s
操作モード	手動/空気圧/電動
接続モード	フランジ/ねじ込み/溶接
サイズ	DN10 - DN100
用途	半導体、太陽光発電、科学研究

高真空システム用Kf Isoステンレス鋼真空フランジブラインドプレート

商品番号: KT-VA12



前書き

半導体、太陽光発電、研究室の高真空システムに最適なKF/ISOステンレス鋼真空フランジブラインドプレートをご紹介します。高品質素材、効率的なシーリング、簡単な取り付け。< | end_of_sentence | >

[詳細を学ぶ](#)

仕様	A	B	C	D
ISO63	95mm	12mm	70mm	90mm
ISO80	110mm	12mm	83mm	105mm
ISO100	130mm	12mm	102mm	125mm
ISO125	155mm	12mm	127mm	150mm
ISO160	180mm	12mm	153mm	175mm
ISO200	240mm	12mm	213mm	235mm
ISO250	290mm	12mm	261mm	285mm
ISO320	370mm	17mm	318mm	365mm
ISO400	450mm	17mm	400mm	445mm
ISO500	550mm	17mm	501mm	545mm
ISO630	690mm	22mm	651mm	685mm

仕様	A	B
KF10	12.2mm	30mm
KF16	17.2mm	30mm
KF25	26.2mm	40mm
KF40	41.2mm	55mm
KF50	52.2mm	75mm
KF63	70mm	87mm
KF80	83mm	114mm
KF100	102mm	134mm
KF160	153mm	190mm

仕様	A	B	C*no	P.C.D
CF16	34mm	7.5mm	4.4*6	26.9mm
CF25	54mm	10.5mm	6.6*6	43mm
CF35	70mm	12.7mm	6.7*6	58.7mm
CF50	86mm	16mm	8.4*8	72.4mm
CF63	114mm	18mm	8.4*8	92.1mm
CF80	130mm	18mm	8.4*16	110mm
CF100	152mm	20mm	8.4*16	130.3mm
CF150	202mm	22mm	8.4*20	181mm
CF200	253mm	24.5mm	8.4*24	231.8mm
CF250	305mm	26mm	8.4*32	284mm
CF300	368mm	28.5mm	10.8*36	338.1mm
CF350	419.1mm	28.5mm	10.8*36	388.9mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

