



KINTEK SOLUTION

真空アクセサリー カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



Cf超高真空観察窓 ステンレスフランジ サファイアガラスサイトグラス

商品番号: KT-VA01



前書き

サファイアガラスとステンレスフランジを使用したCF超高真空観察窓をご覧ください。半導体製造、真空コーティングなどに最適です。クリアな観察、正確なコントロール。

[詳細を学ぶ](#)

| 型式 | ΦH | ΦC | ΦD | n-ΦP | B |
|--------|-----|-------|-----|---------|------|
| CF 16 | 34 | 27 | 14 | 6-Φ4.3 | 18 |
| CF 25 | 54 | 43 | 23 | 6-Φ6.6 | 14 |
| CF 35 | 70 | 58.7 | 38 | 6-Φ6.6 | 16 |
| CF 50 | 86 | 72.4 | 50 | 8-Φ8.4 | 17 |
| CF 63 | 114 | 92.2 | 62 | 8-Φ8.4 | 20 |
| CF 100 | 152 | 130.3 | 95 | 16-Φ8.4 | 20 |
| CF 150 | 202 | 181.1 | 146 | 20-Φ8.4 | 22 |
| CF 200 | 253 | 231.9 | 146 | 24-Φ8.4 | 24.5 |

Cf超高真空観察窓窓フランジ高ホウケイ酸ガラスサイトグラス

商品番号: KT-VA02



前書き

半導体製造、真空コーティング、光学機器に最適な高ホウケイ酸ガラスのCF超高真空観察窓フランジをご覧ください。クリアな観察、耐久性のあるデザイン、簡単な取り付け。

[詳細を学ぶ](#)

| 型式 | ΦH | ΦC | ΦD | n-ΦP | B |
|--------|-----|-------|-----|---------|------|
| CF 16 | 34 | 27 | 14 | 6-Φ4.3 | 18 |
| CF 25 | 54 | 43 | 23 | 6-Φ6.6 | 14 |
| CF 35 | 70 | 58.7 | 38 | 6-Φ6.6 | 16 |
| CF 50 | 86 | 72.4 | 50 | 8-Φ8.4 | 17 |
| CF 63 | 114 | 92.2 | 62 | 8-Φ8.4 | 20 |
| CF 100 | 152 | 130.3 | 95 | 16-Φ8.4 | 20 |
| CF 150 | 202 | 181.1 | 146 | 20-Φ8.4 | 22 |
| CF 200 | 253 | 231.9 | 146 | 24-Φ8.4 | 24.5 |

Kf 超高真空観察窓 ステンレスフランジ サファイアガラスサイトグラス

商品番号: KT-VA03



前書き

KF超高真空観察窓をご覧ください。サファイアガラスとステンレスフランジを採用し、超高真空環境でもクリアで信頼性の高い観察を実現します。半導体、真空コーティング、科学研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| 型式 | 外径 | 内径 (視野径) | 最高温度 | 厚さ | 材質 |
|-------|------|----------|-------|--------|-------------------|
| KF 25 | 40mm | 23mm | 350°C | 15.5mm | 304ステンレス+サファイアガラス |
| KF 40 | 55mm | 23mm | | 15.5mm | |
| KF 50 | 75mm | 34mm | | 16mm | |

Kf 超高真空観察窓 304 ステンレス鋼フランジ高ホウケイ酸ガラス サイトグラス

商品番号: KT-VA04



前書き

KF超高真空観察窓をご覧ください：304ステンレス鋼フランジと高ホウケイ酸ガラスサイトグラス、超高真空環境での精密な観察に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| 型式 | 外径 | 内径（視野径） | 最高温度 | 厚さ | 材質 |
|-------|------|---------|-------|--------|-----------------|
| KF 25 | 40mm | 23mm | 350°C | 15.5mm | 304ステンレス+ホウケイ酸塩 |
| KF 40 | 55mm | 20mm | | 15.5mm | |
| KF 50 | 75mm | 34mm | | 16mm | |

ステンレス鋼クイックリリースクランプ 真空クランプ/チェーンクランプ/三節クランプ

商品番号: KT-VA06



前書き

高真空アプリケーション、強力な接続、信頼性の高いシーリング、簡単なインストール、および耐久性のある設計のための理想的なステンレス鋼クイックリリースクランプ真空クランプを発見してください。

[詳細を学ぶ](#)

| | | | |
|------|------|------|------|
| KF16 | KF25 | KF40 | KF50 |
|------|------|------|------|

その他の仕様についてはお問い合わせください。

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| KF80 | KF100 | KF160 | KF200 |
|------|-------|-------|-------|

その他の仕様についてはお問い合わせください。

| | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|
| KF63 | KF80 | KF100 | KF160 | KF200 | KF250 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|

より多くの指定については相談して下さい

Kf/Iso/Cf

超高真空ステンレス鋼フランジパイプ/ストレートパイプ/ティー/クロス

商品番号: KT-VA07



前書き

KF/ISO/CF超高真空ステンレス鋼フランジパイプシステムをご覧ください。実験室、工業、半導体、航空宇宙、研究のニーズに最適です。

[詳細を学ぶ](#)



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

