



KINTEK SOLUTION

Vacuum Heated Lab Press カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



真空ボックス実験用加熱プレート付き加熱油圧プレス機

商品番号: PCVM



前書き

真空ボックス用ラボプレスは、実験室での使用を目的とした特殊な装置です。主な目的は、特定の要件に従って錠剤や粉末をプレスすることです。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCVM-10T
圧力範囲	0-10.0トン
加圧プロセス	手動加圧
加熱温度	最大500°C
加熱プレート	180x180mm、200x200mm
真空ボックス素材	SUS 304（ステンレス鋼）
スタジオサイズ	400x400x400mm
ドアサイズ	300x350mm
真空度	-0.1MPa
寸法	450x550x850（長さx幅x高さ）
電源	220V 50Hz（110Vをサポート可能）

タッチスクリーン自動真空熱プレス

商品番号: PPZC



前書き

ラボ用精密真空熱プレス：800℃、5トン圧力、0.1MPa真空。複合材料、太陽電池、航空宇宙に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	120×120	200×200	300×300	400×400
加熱温度/電力	室温～300℃ / 1.6KW 室温～500℃ / 2KW 室温～800℃ / 4.5KW	室温～300℃ / 2.2KW 室温～500℃ / 3.4KW 室温～800℃ / 6KW	室温～300℃ / 3KW 室温～500℃ / 4.5KW	室温～300℃ / 4KW 室温～500℃ / 6KW
圧力範囲	0.01～5.0トン	0.01～25.0トン	0.01～30.0トン	0.01～50.0トン
圧力精度	0.01トン			
真空	0.1 MPa			
ディスプレイ	7インチ（IPS HD）タッチスクリーン			
金属ボタン	銀メッキ接点、耐用年数 >100,000サイクル			
グラフ	各操作のグラフを表示し、USB経由でのExcelファイルのダウンロードをサポート			
プログラム制御	最大18段階のプログラム制御レベル：圧力/温度/真空/給気/水冷 各項目を個別に制御可能。			
真空制御	真空ポンプと給気バルブの自動起動、および多段階プログラムでの真空チャンバーの真空レベルの自動制御をサポート。			
水冷	手動水冷、および多段階プログラムでの自動急速冷却をサポート。			
速度調整	圧力および温度のランプレート調整可能。			
リモートコントロール	データ分析、比較、変更、エクスポートにはオプションのコンピューターが必要です。			
タブレット寸法	120 x 120 mm (m x n)	200 x 200 mm (m x n)	300 x 300 mm (m x n)	400 x 400 mm (m x n)
作業スペース	130 x 55 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm
ドア寸法	300 x 200 mm (M x N)	380 x 200 mm (M x N) <	380 x 200 mm (M x N) <	480 x 200 mm (M x N) <
電源	220V/110V カスタマイズ可能			
真空ポンプ寸法/重量	490 x 230 x 340 mm / 14 kg			
製品寸法/重量	480 x 560 x 750 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 280 kg	580 x 660 x 1200 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 480 kg	580 x 680 x 1200 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 580 kg	680 x 760 x 1200 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 1130 kg
梱包寸法/重量	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 350 kg	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 550 kg	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 650 kg	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 1200 kg



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

