

1-5L 単一ガラス反応器

商品番号: KR-1S



前書き

合成反応、蒸留、濾過に最適なガラス反応器システム
 を見つけてください。1～200L

の容量、調整可能な攪拌と温度制御、カスタム
 オプションからお選びいただけます。KinTek
 が対応します!

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
リアクター容積	1L	2L	3L	5L
漏斗サイズ	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
真空シール	テフロン+バイトンシール			
速度制御	ノック無段階速度調整			
攪拌速度	0-1300rpm			
作業温度	-80～250°C			
真空	0.098MPa			
安全保護	過電流/地絡/過熱保護			
作業環境	5～35°C			
電源	110-440V、50/60Hz			
全体寸法	480×420×1110mm	480×420×1110mm	480×420×1110mm	591×520×1594mm
正味重量	19kg	20kg	21kg	34kg