

10-50Lジャケットガラス反応器

商品番号: KR-10



前書き

製薬、化学、生物産業向けの多用途の 10 ~ 50L
ジャケット ガラス

リアクターをご覧ください。正確な攪拌速度制御、複数の安全保護、カスタマイズ可能なオプションが利用可能。KinTek はガラス反応器のパートナーです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
リアクター容積	10L	20L	30L	50L
ジャケットのボリューム	3L	6L	10L	16L
攪拌力	60W	90W	180W	180W
最大。トルク	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
ポートシーリング	PTFE			
速度制御	ノック無段階速度調整			
攪拌速度	0~650rpm			
作業温度	-80~250°C			
真空	0.098MPa			
安全保護	過電流/地絡/過熱保護			
作業環境	5~35°C			
電源	110-440V、50/60Hz			
全体寸法	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
正味重量	75kg	125kg	135kg	140kg