

## 10-50L 単一ガラス反応器

商品番号: KR-10S



### 前書き

研究室向けの信頼性の高い単一ガラス反応器システムをお探しですか?当社の 10 ~ 50L

反応器は、合成反応や蒸留などに対する正確な温度と攪拌制御、耐久性のあるサポート、安全機能を備えています。KinTek

のカスタマイズ可能なオプションとカスタマイズされたサービスは、お客様のニーズを満たすためにここにあります。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
リアクター容積	10L	20L	30L	50L
攪拌力	60W	90W	180W	180W
最大。トルク	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
ポートシーリング	PTFE			
速度制御	ノック無段階速度調整			
攪拌速度	0~650rpm			
作業温度	-80~250°C			
真空	0.098MPa			
安全保護	過電流/地絡/過熱保護			
作業環境	5~35°C			
電源	110-440V、50/60Hz			
全体寸法	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
正味重量	75kg	125kg	135kg	140kg