

10L 冷却循環器 クーリングウォーターバス 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-10



前書き

KinTek KCP 10L

冷却循環器を研究室のニーズに合わせてお求めください。最大-

120°Cの安定した静かな冷却能力を備え、多用途なアプリケーションに対応する冷却バスとしても機能します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体量	使用温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP10-10	10L	-12-5°C	1825-820W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-20	10L	-23-5°C	2100-780W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-25	10L	-26-5°C	2170-780W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-30	10L	-32-5°C	2436-820W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-40	10L	-40-5°C	2548-980W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-60	10L	-63-5°C	2732-310W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	720*650*900
KCP10-80	10L	-83-5°C	2900-230W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	720*650*900
KCP10-120	10L	-120-5°C	2982-200W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	940*710*900