

10L チリングサーキュレーター 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-10



前書き

研究室のニーズに合わせて、KinTek KCP 10L 冷却サーキュレーターを入手してください。 - 120℃までの安定した静かな冷却力を備え、1台の冷却槽としても機能し、幅広い用途に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定	ホースポート	寸法(mm)
KCP10-10	10L	-12~5℃	1825-820W	35L/min 4~6m	±2℃	1/2インチ	580*450*730
KCP10-20		-23~5℃	2100-780W				
KCP10-25		-26~5℃	2170-780W				
KCP10-30		-32~5℃	2436-820W				
KCP10-40		-40~5℃	2548-980W				720*650*900
KCP10-60		-63~5℃	2732-310W				
KCP10-80		-83~5℃	2900-230W				
KCP10-120		-120~5℃	2982-200W				