

10L ショートパス蒸留

商品番号: SPD-10



前書き

当社の 10L ショートパス蒸留システムを使用して、混合液体を簡単に抽出および精製します。高真空と低温加熱により最適な結果が得られます。

[詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	10L
	受けフラスコ	2*1000ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	2100W
	温度範囲	室温~380°C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	10L/200×180×160mm
	ポンプ流量	6L/分
	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
	ポンピング速度	50HZで2.2L/秒。60HZで2.6L/S
真空ポンプ	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	21kg
	継手	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
継手	真空配管	シリコンホース
	ケックランプ	SS/プラスチック
	温度計	0~200°C、長さ30cm