


12インチ 24インチ 高精度自動ダイヤモンドワイヤー切断機 実験室用ソー 高精度ワイヤー放電加工機

商品番号: CM-3



前書き

高精度自動ダイヤモンドワイヤー切断機は、ダイヤモンドワイヤーを使用して、導電性および非導電性材料、セラミックス、ガラス、岩石、宝石、翡翠、隕石、単結晶シリコン、炭化ケイ素、多結晶シリコン、耐火レンガ、エポキシボード、フェライトボディなど、幅広い材料を切断できる多用途な切断ツールです。特に、硬度が高く、価値が高く、壊れやすいさまざまな脆性結晶の切断に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

電源	220V 50Hz
電力	<475W (最大)3
スピンドルモーター	AC可変周波数モーター、出力250W
Y、Z、R軸モーター	精密ステッピングモーター
切断線ワイヤー搬送速度	0-8m/s 調整可能、デジタル表示
切断線の総長	≤ 150m
切断線径	≤ 0.45mm
Y軸移動量	≤ 300mm、デジタル表示
Z軸移動量	≤ 300mm、デジタル表示
YおよびZ軸送り指示精度	0.01mm
ワークテーブルコーナー	0-360 ° 分解能 0.01 ° デジタル表示
ワークテーブル繰り返し位置決め精度	<0.032 °
切断サンプルサイズ	Ø 300mm × 300mm (最大)