


## 12インチ/24インチ高精度自動ダイヤモンドワイヤー切断機

商品番号: CM-3



### 前書き

#### 高精度自動ダイヤモンド

ワイヤ切断機は、ダイヤモンド

ワイヤを使用して、導電性材料および非導電性材料、セラミック、ガラス、岩石、宝石、翡翠、隕石、単結晶シリコン、炭化ケイ素、多結晶シリコン、耐火レンガ、エポキシボード、フェライトボディなど。特に高硬度、高価値、割れやすい各種脆性結晶の切断に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

電源	220V 50Hz
力	
スピンドルモーター	AC可変周波数モーター、電力250W
Y、Z、R軸モーター	精密ステッピングモーター
切断線ワイヤー搬送速度	0-8m/s調整可能、デジタル表示
切断線全長	≤ 150m
切断線径	≤ 0.45mm
Y軸移動量	≤ 300mm、デジタル表示
Z軸移動量	≤ 300mm、デジタル表示
Y、Z軸送り指示精度：0.01mm	
作業台コーナー	0~360° 分解能 0.01° デジタル表示
ワークベンチの繰り返し位置決め精度	
切断サンプルサイズ	Ø 300mm × 300mm (最大)