

1700℃実験室用高温管状炉（アルミナチューブ付き）

商品番号: KT-TF17



前書き

高温管状炉をお探しですか？当社の1700℃アルミナチューブ付き管状炉をご覧ください。研究および産業用途で最大1700℃まで対応可能です。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-TF17	KT-TF17 Pro
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	いいえ	はい
停電再開	いいえ	はい
最高温度	1700℃	
定常作業温度	1650℃	
炉管材質	高級アルミナ（Al ₂ O ₃ ）	
炉管径	30 / 40 / 60 / 80 / 100 mm	
加熱ゾーン長	300 / 450 / 600 / 800 mm	
加熱ゾーン数	1～10ゾーン	
真空シールソリューション	Oリング付きSS 304フランジ	
定格真空度	0.001Pa / 10E5 torr	
定格正圧	0.02Mpa / 150 torr	
チャンバー材質	日本製アルミナ（Al ₂ O ₃ ）ファイバー	
発熱体	ニケイ化モリブデン	
昇温速度	0～10℃/分	
温度センサー	B型熱電対	
温度制御精度	±1℃	
温度均一性	±5℃	
電源	AC110-220V、50/60Hz	
その他のアルミナ（Al ₂ O ₃ ）チューブサイズおよび加熱ゾーン長はカスタマイズ可能です		

No.	説明	数量
1	炉	1
2	アルミナチューブ	1
3	真空フランジ	2
4	チューブ熱ブロック	2
5	チューブ熱ブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1
7	操作マニュアル	1