

## 1400°Cアルミナ管炉

商品番号: KT-TF14



### 前書き

高温用管状炉をお探しですか？当社のアルミナ管付き1400°C管状炉は研究および工業用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-TF14	KT-TF14 プロ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	いいえ	はい
停電時の再起動	いいえ	はい
最高温度	1400°C	
一定作業温度	1300°C	
炉心管材料	高品位Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> アルミナ	
炉管の直径	30 / 40 / 60 / 80 / 100 mm	
加熱ゾーンの長さ	300 / 450 / 600 / 800 mm	
加熱ゾーン数	1~10ゾーン	
真空シール	SS304フランジ、Oリング付き	
定格真空圧	0.001Pa/10E5 torr	
定格正圧	0.02Mpa/150 torr	
チャンバー材質	日本Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> アルミナ繊維	
発熱体	Cr <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> Mo <sub>2</sub> ワイヤーコイル	
加熱速度	0~10°C/分	
温度センサー	S型サーマルカップル	
温度制御精度	±1°C	
温度均一性	±5°C	
電源	AC110-220V、50/60Hz	

他のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>アルミナ管のサイズと加熱ゾーンの長さはカスタマイズすることができます

いいえ	説明	数量
-----	----	----

炉モデル	KT-TF14	KT-TF14 プロ
1	炉	1
2	アルミナ管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1
7	取扱説明書	1