

1700℃ 真空雰囲気炉 窒素不活性雰囲気炉

商品番号: KT-17A



前書き

KT-17A 真空雰囲気炉：1700℃

加熱、真空シール技術、PID温度制御、多機能TFTスマートタッチスクリーンコントローラーを搭載し、実験室および産業用途に対応。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-17A		
最高温度	1700℃		
定常作業温度	1600℃		
真空圧力	0.1Mpa		
真空バルブ	ニードルバルブ		
チャンバー材質	日本アルミナ繊維		
加熱エレメント	ニケイ化モリブデン		
加熱速度	0-20℃/分		
温度センサー	B型熱電対		
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー		
温度制御精度	±1℃		
温度均一性	±5℃		
電源	AC110-220V、50/60HZ		
標準チャンバーサイズ在庫			
チャンバーサイズ (mm)	有効容量 (L)	チャンバーサイズ (mm)	有効容量 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
お客様の設計サイズおよび容量も承ります			

No.	説明	数量
-----	----	----

1	炉	1
2	断熱ブロック	1
3	るつぼ tong	1
4	耐熱手袋	1
5	操作マニュアル	1