

実験室用1700℃マッフルオーブン炉

商品番号: KT-17M



前書き

当社の1700℃マッフル炉で優れた熱制御を実現。インテリジェント温度マイクロプロセッサ、TFTタッチスクリーンコントローラー、高度な断熱材を装備し、1700℃までの精密な加熱が可能です。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-17M
最高温度	1700℃
常用温度	1600℃
炉内材質	日本製アルミナファイバー
発熱体	ニケイ化モリブデン
昇温速度	0-10℃/分
温度センサー	B型熱電対
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1℃
温度均一性	±5℃
電源	AC110-220V, 50/60Hz

標準炉内サイズ 在庫品

炉内サイズ (mm)	有効容積 (L)	炉内サイズ (mm)	有効容積 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

お客様設計のサイズおよび容積も承ります

No.	品目	数量
1	炉本体	1
2	耐熱ブロック	1

3	るつぽばさみ	1
4	耐熱手袋	1
5	取扱説明書	1