

## 20L ショートパス蒸留

商品番号: SPD-20



前書き

20L

ショートパス蒸留システムで混合液体を効率的に抽出、精製します。高真空と低温加熱により最適な結果が得られます。

[詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	20L
	受けフラスコ	4*2000ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	3000W
	温度範囲	RT-3800C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	15L/250×160×200mm
	ポンプ流量	6L/分
	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
真空ポンプ	ポンピング速度	50HZで2.2L/秒; 60HZで2.6L/S
	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	21kg
継手	サポーター	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
	真空配管	シリコンホース
	ケックランプ	SS/プラスチック
	温度計	範囲0~200 °C、長さ30cm