

## 2200 °C グラファイト真空炉

商品番号: KT-VG



前書き

最高使用温度2200°CのKT-VG黒鉛真空炉は、様々な材料の真空焼結に最適です。  
 詳細はこちら

[詳細を学ぶ](#)

炉型式	KT-VG		
最高温度	2200 °C		
一定作業温度	2100 °C		
チャンパー断熱材	グラファイトフェルト		
発熱体	グラファイト棒		
加熱速度	0~10°C/分		
温度センサー	T/R熱電対、赤外線温度計		
温度コントローラー	PLC付きタッチスクリーンPIDコントローラー		
温度制御精度	±1°C		
電源	AC110-440V,50/60HZ		
標準チャンパーサイズ 在庫			
チャンパーサイズ(mm)	有効容積 (L)	チャンパーサイズ(mm)	有効容積(L)
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
顧客の設計サイズおよび容積は受け入れられる			