

2200℃ タングステン真空熱処理・焼結炉

商品番号: KT-VT



前書き

当社のタングステン真空炉で究極の耐火金属炉を体験してください。2200℃まで到達可能で、先端セラミックスや耐火金属の焼結に最適です。高品質な結果を得るために今すぐご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-VT		
最高温度	2200 ℃		
定常作業温度	2100 ℃		
チャンパー断熱材	タングステン熱シールド		
発熱体	タングステンコイル/メッシュ		
昇温速度	0-10℃/分		
温度センサー	T/R熱電対および赤外線温度計		
温度コントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー（PLC付き）		
温度制御精度	±1℃		
電源	AC110-440V、50/60HZ		
標準チャンパーサイズ			
モデル	チャンパーサイズ	温度均一性	定格電力
KT-VT1010	φ100x 100mm	±3℃	21Kw
KT-VT2030	Φ200x 300mm	±3℃	68Kw
KT-VT3050	Φ300x 500mm	±3℃	120Kw
KT-VT4060	Φ400x 600mm	±3℃	160Kw
お客様の設計サイズおよび容量に対応いたします。			