

2200°Cタングステン真空炉

商品番号: KT-VT



前書き

当社のタングステン真空炉で究極の高融点金属炉を体験してください。

2200°Cまで到達可能で、先端セラミックスや高融点金属の焼結に最適です。高品質の結果を得るには、今すぐ注文してください。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-VT		
最大。温度	2200°C		
一定の作業温度	2100°C		
チャンパー断熱材	タングステンヒートシールド		
発熱体	タングステンコイル/メッシュ		
加熱速度	0~10°C/分		
温度センサー	T/R熱電対と赤外線温度計		
温度調節器	PLC付きタッチスクリーンPIDコントローラ		
温度制御精度	±1°C		
電力供給	AC110-440V、50/60HZ		
標準チャンパーサイズ			
モデル	チャンパーサイズ	温度均一性	定格出力
KT-VT1010	Φ100×100mm	±3°C	21Kw
KT-VT2030	Φ200×300mm		68Kw
KT-VT3050	Φ300×500mm		120Kw
KT-VT4060	Φ400x600mm		160Kw
顧客の設計サイズとボリュウムが受け入れられます			