

2Lショートパス蒸留

商品番号: SPD-1



前書き

当社の 2L

ショートパス蒸留キットを使用すると、簡単に抽出と精製ができます。当社の頑丈なホウケイ酸ガラス製品、高速加熱マントル、および繊細な取り付け装置により、効率的で高品質な蒸留が保証されます。今すぐメリットを発見してください!

[詳細を学ぶ](#)

ガラス製品	ガラス材質	高ホウケイ酸ガラス 3.3
	フラスコ容積	2L
	受けフラスコ	3*500ml
	コールドトラップ	ドライアイス式コンデンサー
加熱マントル	火力	650W
	温度範囲	室温~380°C
	温度計	PT100
	攪拌方法	磁気
	攪拌力	40W
	攪拌速度	50-2000RPM
冷却サーキュレーター	温度範囲	-10~99°C
	リザーバボリューム	6L/180×160×150mm
	ポンプ流量	4L/分
真空ポンプ	ポンプの種類	二段ロータリーベーンポンプ
	ポンピング速度	50HZで1.1L/秒。60HZで1.3L/S
	到達圧力	3Pa
	定格電力	400/370kW
	正味重量	19kg
継手	サポーター	150*150mm SSジャック、コルクリング付き
	真空配管	シリコンホース
	ケッククランプ	SS/プラスチック
	温度計	0~200°C、長さ30cm