

高真空システム用 304/316 ステンレス鋼真空ボールバルブ ストップバルブ

商品番号: KT-VA11



前書き

304/316

ステンレス鋼真空ボールバルブをご紹介します。高真空システムに最適で、正確な制御と耐久性を保証します。今すぐご覧ください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品タイプ	真空ボールバルブ/真空ストップバルブ
材質	304/316 ステンレス鋼
作動圧力	10 ⁻⁸ mbar - 1000 mbar
作動温度	-196°C - 200°C
漏れ率	≤10 ⁻⁹ mbar・l/s
操作モード	手動/空気圧/電動
接続モード	フランジ/ねじ込み/溶接
サイズ	DN10 - DN100
用途	半導体、太陽光発電、科学研究