

## 304/316 高真空システム用ステンレス鋼真空ボールバルブ/ストップバルブ

商品番号: KT-VA11



前書き

304/316ステンレス鋼真空ボールバルブを発見、高真空システムに最適、正確な制御と耐久性を保証します。  
。今すぐ検索

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品タイプ	真空ボールバルブ/真空ストップバルブ
材質	304/316 ステンレス鋼
使用圧力	10 <sup>-8</sup> mbar - 1000 mbar
使用温度	-196°C - 200°C
漏れ率	≤10 <sup>-9</sup> mbar-l/s
操作モード	手動/空気/電気
接続モード	フランジ/スレッド/溶接
サイズ	DN10 - DN100
アプリケーション	半導体, 太陽光発電, 科学研究