

30L チラー水槽 冷却循環器 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-30



前書き

KinTek KCP
チリングサーキュレーターでラボをクールに保ちま
しょう。定常的な冷却能力に最適で、あらゆる作業ニー
ズに対応できます。

[詳細を学ぶ](#)

--	--

--	--

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP30-20	30L	-23-5℃	3780-1150W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP30-30	30L	-32-5℃	3960-1200W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP30-40	30L	-40-5℃	4080-1270W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP30-60	30L	-63-5℃	4330-680W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	1030*810*1020
KCP30-80	30L	-83-5℃	4679-422W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	1030*810*1020
KCP30-120	30L	-120-5℃	4968-330W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	1150*850*1100