

## 30L チリングサーキュレーター 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-30



前書き

KinTek KCP

冷却サーキュレーターで研究室を涼しく保ちます。一定の冷却能力に理想的で、あらゆる作業ニーズを満たすことができます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定	ホースポート	寸法(mm)
KCP30-20	30L	-23~5°C	3780-1150W	35L/min 4~6m	±2°C	1/2インチ	940*710*1010
KCP30-30		-32~5°C	3960-1200W				
KCP30-40		-40~5°C	4080-1270W				
KCP30-60		-63~5°C	4330-680W				1030*810*1020
KCP30-80		-83~5°C	4679-422W				
KCP30-120		-120~5°C	4968-330W				