

30L 加熱冷却循環器 高低温恒温反应用冷却水浴循環器

商品番号: KCBH-30



前書き

KinTek KCBH 30L

加熱冷却循環器で、多用途な実験室性能を手に入れましょう。最高加熱温度200℃、最高冷却温度-80℃で、産業用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	作動温度	冷却能力	総出力	流量	温度安定性	寸法 (mm)
KCBH30-10	30L	-10-200℃	3780-1150W	10.2Kw	42L/分 28m	+/-2℃	630*550*1100
KCBH30-20	30L	-20-200℃	3960-1200W	10.2Kw	42L/分 28m	+/-2℃	630*550*1100
KCBH30-30	30L	-30-200℃	7803-3746W	10.2Kw	42L/分 28m	+/-2℃	630*550*1100
KCBH30-40	30L	-40-200℃	9931-4190W	10.2Kw	42L/分 28m	+/-2℃	630*550*1100
KCBH30-60	30L	-60-200℃	10438-3219W	12.5Kw	42L/分 28m	+/-2℃	880*880*1250
KCBH30-80	30L	-80-200℃	10578-3087W	12.5Kw	42L/分 28m	+/-2℃	880*880*1250