

30L 加熱冷却サーキュレーター 高温低温恒温反応槽

商品番号: KCBH-30



前書き

KinTek KCBH 30L

加熱冷却サーキュレーターで多用途なラボのパフォーマンスを実現します。最大で加熱温度200°C、最大使用温度200°C耐冷温度-80°Cなので産業用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	総合力	流量	温度安定	寸法(mm)
KCBH30-10	30L	-10~200°C	3780-1150W	10.2Kw	42L/min 28m	±2°C	630*550*1100
KCBH30-20		-20~200°C	3960-1200W				
KCBH30-30		-30~200°C	7803-3746W				
KCBH30-40		-40~200°C	9931-4190W	12.5Kw			880*880*1250
KCBH30-60		-60~200°C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80~200°C	10578-3087W				