

40L チラー水浴冷却循環器 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-40



前書き

KinTek

KCP循環チラーで効率的かつ信頼性の高い冷却パワー
を手に入れましょう。最高温度-
120℃で、様々な作業環境に最適な機器です。

[詳細を学ぶ](#)

--	--

--	--

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP40-20	40L	-23-5℃	3780-1150W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1030*860*1030
KCP40-30	40L	-32-5℃	3960-1200W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1030*860*1030
KCP40-40	40L	-40-5℃	4080-1270W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1030*860*1030
KCP40-60	40L	-63-5℃	4330-680W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1030*860*1030
KCP40-80	40L	-83-5℃	4679-422W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1030*860*1030
KCP40-120	40L	-120-5℃	4968-330W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1030*860*1030