

40L チリングサーキュレーター 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-40



前書き

KinTek KCP

循環チラーで効率的で信頼性の高い冷却能力を実現します。最大で、-

120°Cの温度で、さまざまな作業環境に最適な装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定	ホースポート	寸法(mm)
KCP40-20	40L	-23~5°C	3780-1150W	70L/min 6-8m	±2°C	1/2インチ	1030*860*1030
KCP40-30		-32~5°C	3960-1200W				
KCP40-40		-40~5°C	4080-1270W				
KCP40-60		-63~5°C	4330-680W				
KCP40-80		-83~5°C	4679-422W				
KCP40-120		-120~5°C	4968-330W				