

50L チラー水槽 冷却循環器 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-50



前書き

KinTek KCP 50L

チリングサーキュレーターは、様々な作業状況で循環流体に一定の冷却能力を供給するための信頼性が高く効率的な装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP50-20	50L	-23-5°C	8520-2170W	70L/分 6-8m	+/-2°C	1/2"	760*610*1030
KCP50-30	50L	-32-5°C	8930-2280W	70L/分 6-8m	+/-2°C	1/2"	760*610*1030
KCP50-40	50L	-40-5°C	10256-2300W	70L/分 6-8m	+/-2°C	1/2"	760*610*1030
KCP50-60	50L	-63-5°C	10570-1600W	70L/分 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP50-80	50L	-83-5°C	11200-1480W	70L/分 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP50-120	50L	-120-5°C	11290-1260W	70L/分 6-8m	+/-2°C	1/2"	1130*840*1120