

5L 冷却循環器 低温恒温反応槽用

商品番号: KCP-5



前書き

KinTek KCP 5L

冷却循環器で実験室の効率を最大化しましょう。多用途で信頼性の高いこの製品は、最大-120℃までの一定の冷却能力を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP5-10	5L	-12-5℃	1213-290W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	520*350*720
KCP5-20	5L	-23-5℃	1248-319W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	520*350*720
KCP5-25	5L	-26-5℃	1314-447W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	520*350*720
KCP5-30	5L	-32-5℃	1375-450W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	520*350*720
KCP5-40	5L	-40-5℃	1420-462W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	520*350*720
KCP5-60	5L	-63-5℃	1910-230W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	430*350*960
KCP5-80	5L	-83-5℃	1938-200W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	430*350*960
KCP5-120	5L	-120-5℃	2635-180W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2インチ	540*450*1020