

5L チリングサーキュレーター 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-5



前書き

KinTek KCP 5L

冷却サーキュレーターでラボの効率を最大化します。

多用途で信頼性が高く、-

120°Cまで一定の冷却力を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	流量	温度安定	ホースポート	寸法(mm)
KCP5-10	5L	-12~5°C	1213-290W	35L/min 4~6m	±2°C	1/2インチ	520*350*720
KCP5-20		-23~5°C	1248-319W				
KCP5-25		-26~5°C	1314-447W				
KCP5-30		-32~5°C	1375-450W				
KCP5-40		-40~5°C	1420-462W				430*350*960
KCP5-60		-63~5°C	1910-230W				
KCP5-80		-83~5°C	1938-200W				
KCP5-120		-120~5°C	2635-180W				