

5L 加熱冷却循環器 冷却水槽 循環器 高低温恒温反応用

商品番号: KCBH-5



前書き

KinTek KCBH 5L 加熱冷却循環器 -
実験室や産業環境に最適、多機能設計と信頼性の高い
パフォーマンス。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	総電力	流量	温度安定性	寸法 (mm)
KCBH5-10	5L	-10-200°C	1243-330W	3.5Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-20	5L	-20-200°C	1288-359W	3.5Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-30	5L	-30-200°C	1415-490W	4Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-40	5L	-40-200°C	1460-501W	4Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-60	5L	-60-200°C	1950-270W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	630*550*1400
KCBH5-80	5L	-80-200°C	1978-240W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	630*550*1400