

600T真空誘導ホットプレス炉

商品番号: KT-VH



前書き

真空または保護された雰囲気での高温焼結実験用に設計された 600T

真空誘導ホットプレス炉をご覧ください。正確な温度と圧力制御、調整可能な作動圧力、高度な安全機能により、非金属材料、カーボン複合材料、セラミック、金属粉末に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

最大圧力	600T
金型外径	Ø680mm
金型材質	黒鉛
サンプルサイズが大きい	Ø500mm
低温真空度	10Pa
炉体形状	2人に1人
加熱方法	誘導
圧力法	4塔式機械加圧