

ダイヤモンドワイヤーソー実験室切断機、800Mm X

800Mmワークベンチ付き、ダイヤモンド単線円形小切断用

商品番号: CM-2



前書き

ダイヤモンドワイヤー切断機は、主にセラミックス、結晶、ガラス、金属、岩石、熱電材料、赤外線光学材料、複合材料、生体材料などの材料分析サンプルの精密切断に使用されます。特に厚さ0.2mmまでの超薄板の精密切断に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

ワイヤー巻き取りドラムモーターパラメータ	AC220v 50Hz 300
線速度	0-8m/s
切断線の総延長	150m
サンプル重量（最大）	3kg
Z軸ストローク	≤ 160mm
Y軸ストローク	≤ 180mm
切断サンプル直径（最大）	Φ 150 mm
テンション構造	空気圧テンション
張力調整範囲	0.1-0.4MPa
ダイヤモンドワイヤー径	<0.45mm
サイズ	617x620x1500mm
重量	183kg