


作業台800ミリメートル* 800ミリメートルダイヤモンド単線円形小型切断機

商品番号: CM-2



前書き

ダイヤモンドワイヤー切断機は、主にセラミックス、結晶、ガラス、金属、岩石、熱電材料、赤外光学材料、複合材料、生物医学材料およびその他の材料分析サンプルの精密切断に使用されます。特に厚さ0.2mmまでの超薄板の精密切断に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

巻線ドラムモーターパラメーター	AC220v 50Hz 300
リニア速度	0-8m/s
切断ライン全長	150m
サンプル重量 (最大)	3kg
Z軸ストローク	≤ 160mm
Y軸ストローク	≤ 180mm
切断サンプル径 (最大)	φ 150 mm
テンション構造	空圧式テンション
テンション調整範囲	0.1-0.4MPa
ダイヤモンドワイヤー径	
サイズ	617x620x1500mm
重量	183kg