

80-150L 単一ガラス反応器

商品番号: KR-80S



前書き

研究室用のガラス反応器システムをお探しですか? 当社の 80 ~ 150 L

の単一ガラス反応器は、合成反応、蒸留などのための制御された温度、速度、機械機能を提供します。

KinTek

は、カスタマイズ可能なオプションとカスタマイズされたサービスでお客様をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KGR-80	KGR-100	KGR-150
リアクター容積	80L	100L	150L
攪拌力	370W	370W	400W
最大。トルク	378N/cm	378N/cm	425N/cm
ポートシーリング	PTFE		
速度制御	ノック無段階速度調整		
攪拌速度	0~650rpm		
作業温度	-80~250°C		
真空	0.098MPa		
安全保護	過電流/地絡/過熱保護		
作業環境	5~35°C		
電源	110-440V、50/60Hz		
全体寸法	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
正味重量	140kg	160kg	200kg