

808L 精密実験用縦型超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-808



前書き

808L容量、精密な-86℃制御の超低温フリーザー。実験室のサンプル保管に最適。耐久性のあるステンレス鋼構造。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
モデル	KTFDV-808
タイプ	縦型
容量	808L
内部温度	-40℃～-86℃（調整可能）
アラームシステム	聴覚および視覚アラーム
電源	220V/50Hz
消費電力	15.9 kWh/24h
保護クラス	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フッ素フリー環境配慮型ブレンド
コンプレッサー	高効率コンポーネント
冷却システム	デュアル独立冷凍システム
制御	マイクロプロセッサ制御、デジタルディスプレイ
温度表示	デジタルLEDディスプレイ
ハンドル	PTC加熱ハンドル
冷却ファン	EBM
外装材	粉体塗装冷間圧延鋼板
内部ライナー	304ステンレス鋼
棚/インナードア	棚3段/インナードア4枚（304ステンレス鋼）
断熱厚	120mm
アクセスポート	1（直径18mm）
キャスター	4

特徴	仕様
正味重量/総重量	300/370kg
外形寸法	1090mm x 1010mm x 2000mm（幅x奥行x高さ）
内形寸法	850mm x 725mm x 1335mm（幅x奥行x高さ）
梱包寸法	1280mm x 1080mm x 2150mm（幅x奥行x高さ）