

808L 精密実験室用縦型超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-808



前書き

808L容量の超低温フリーザー、精密-86℃コントロール、ラボのサンプル保存に最適。耐久性に優れたステンレス製。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
型式	KTFDV-808
タイプ	縦型
容量	808L
内部温度	-40℃～-86℃（調整可能）
警報システム	可聴および視覚アラーム
電源	220V/50Hz
消費電力	15.9 kWh/24h
保護クラス	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フッ素フリー環境に優しいブレンド
コンプレッサー	高効率コンポーネント
冷却システム	二重独立冷凍システム
制御	マイクロプロセッサ制御、デジタル表示
温度表示	デジタルLEDディスプレイ
ハンドル	PTCヒーター付きハンドル
冷却ファン	EBM
外部素材	パウダーコート冷間圧延スチール
内部ライナー	304ステンレススチール
棚/内扉	棚板3枚/内扉4枚 (304ステンレススチール)
断熱材の厚さ	120mm
アクセスポート	1個（直径18mm）
キャスター	4

特徴	仕様
正味重量/総重量	300/370kg
外形寸法	1090mm×1010mm×2000mm（幅 D H）
内寸	850mm×725mm×1335mm（幅 D H）
梱包寸法	1280mm×1080mm×2150mm（幅 D H）