

80L チリング循環器 水槽冷却・低温恒温反応槽用冷却水循環器

商品番号: KCP-80



前書き

最大温度-

120℃の効率的で信頼性の高い80Lチリング循環器。実験室や産業用途に最適で、単一の冷却槽としても機能します。

[詳細を学ぶ](#)

--	--

--	--

モデル	流体容量	作動温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP80-20	80L	-23-5℃	9738-2626W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1000*800*1100
KCP80-30	80L	-32-5℃	9820-2820W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1000*800*1100
KCP80-40	80L	-40-5℃	10860-2830W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1000*800*1100
KCP80-60	80L	-63-5℃	11380-2100W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1100*830*1250
KCP80-80	80L	-83-5℃	11670-1800W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1100*830*1250
KCP80-120	80L	-120-5℃	11880-1200W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1200*1100*1300