

80L チリングサーキュレーター 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-80



前書き

最大温度-

120°Cの効率的で信頼性の高い80L冷却サーキュレーター。研究室や産業での使用に最適で、1台の冷却バスとしても機能します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定	ホースポート	寸法(mm)
KCP80-20	80L	-23~5°C	9738-2626W	70L/min 6-8m	±2°C	1/2インチ	1000*800*1100
KCP80-30		-32~5°C	9820-2820W				
KCP80-40		-40~5°C	10860-2830W				
KCP80-60		-63~5°C	11380-2100W				1100*830*1250
KCP80-80		-83~5°C	11670-1800W				
KCP80-120		-120~5°C	11880-1200W				