

ラボ用加熱プレート付き自動高温加熱油圧プレス機

商品番号: PHA



前書き

高温ホットプレスは、高温環境下での材料のプレス、焼結、加工に特化して設計された機械です。さまざまな高温プロセス要件に対応するため、摂氏数百度から摂氏数千度の範囲で動作可能です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PHA
圧力範囲	0-10T
圧力プロセス	プログラム加圧 - プログラム圧力維持 - 定時減圧
保圧時間	1秒〜∞秒
シリンダストローク	80mm
加熱温度	最大1000℃
金型材質	ニッケル基合金（耐熱材料）
サンプルサイズ	中 10-30mm
金型形状	中 50*90mm
炉径	中 60mm
機械全体サイズ	400*380*780 (長さ*幅*高さ)
電源	220V 50Hz
粉末打錠機サイズ図	